
Linear LED Flat 6 W 840

Linear LED Flat | Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage

Anwendungsgebiete

- Regalunterbaubeleuchtung

Produktvorteile

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	320 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Länge	370,0 mm
Breite	67,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	340,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	MATT
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Klassifikationen

Bestellnummer	LINEAR LED FLAT
---------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899971400	Linear LED Flat 6 W 840	Versandschachtel 20	565 mm x 320 mm x 185 mm	33.45 dm ³	8862.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.