



BURGCAM-DOME-303

WLAN Dome Kamera für den Innen- u. Außenbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGCAM Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für private Heimanwendungen einsetzbar. Die Kameras können auch ohne PC z.B. via App eingerichtet werden. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden. Dank des integrierten IR-Strahlers mit bis zu 30 Metern Reichweite sowie des vandalismusgeschützten Gehäuses nach IK10 ist diese Kamera auch für Außenanwendung bei Dunkelheit bestens geeignet.

► Technische Spezifikationen:

Typ	WLAN Kuppelkamera
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
max. Bildrate (B/s)	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	2,8 mm, F2.0
Blickwinkel horizontal	90°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1Lux/F2.0(Farbe), 0Lux/F2.0 (IR an)
IR-Sperrfilter	ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC, manuell
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
Signal/Rauschabstand (dB)	< 50 dB
Weißabgleich	AWB / manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Digitaler Zoom	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	4
Region of Interest (ROI)	Nein
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
Tripwire	Nein
Eindringen	Nein
Szenenwechsel	Nein
Objekt verloren / hinzugefügt	Nein
Videoausgang	Nein
Audioerkennung	Nein
Audiounterstützung	Nein
Audio Ein-/Ausgänge	Nein
Schaltkontakte I/O	0 / 0
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Benutzer Anzahl	20
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, UPnP, NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, CGI
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 128 GB
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45, WLAN
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Ethernet Standards	10/100Base-T
Reichweit (freie Sicht)	50 m
Schutzart	IP-66 / IP-67
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung	Nein
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	max. 30
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme (Watt)	5,5 mit IR
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	110 x 81
Gewicht	470 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, WPS, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smarphone oder Tablet), LAN

► Hinweis:

Im Lieferumfang ist ein Netzteil enthalten; eine Micro SD-Karte jedoch nicht.

► Empfohlenes Zubehör:

BURGCAM-REC-351 Netzwerkrekorder für 2,5"HDD