



Rauchmelder

Artikelnr. 8-750-000-017

- ▶ Alarmiert zuverlässig bei der Entstehung von Rauch und Feuer
- ▶ Gleichzeitig dient er als Sirene zur Abschreckung ungebetener Gäste, ausgelöst durch Bewegungsmelder und Tür-/Fensterkontakt im System
- ▶ Ermöglicht schnelles Reagieren durch zusätzliche übersichtliche Alarm-Benachrichtigung via Bosch Smart Home App
- ▶ Einfaches installieren auch ohne Werkzeug durch mitgelieferte Klebemontage
- ▶ Notlicht zum Ausleuchten des Fluchtweges

Lieferumfang

- ▶ 1 Rauchmelder
- ▶ 1 Langzeitbatterie
- ▶ 1 Deckenplatte mit Montagematerial für Schrauben und Kleben
- ▶ 1 Installationsanleitung



Rauchmelder

Technische Daten

Rauchmelder

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Klassifikation | Funkrauchmelder |
| Artikelnummer | 8-750-000-017 |
| EAN | 4057749322739 |
| Gewicht | 165 g |
| Abmessungen (B x H x T) | 119 x 119 x 51 mm |
| Abmessungen Verpackung (B x H x T) | 182 x 181,5 x 102,75 mm |
| Herstellungsland | CN |

| | |
|-------------------------------|---|
| Batterie | 3-V-Lithium-Batterien (nicht auswechselbar) |
| Batterielebensdauer | > 10 Jahre (typisch) ¹⁾ |
| Funkfrequenz | 868,3 MHz / 869,525 MHz |
| Funkreichweite im freien Feld | ≥ 100 m |
| Duty Cycle | bei 868,3 MHz < 1 % / h bei 869,525 MHz < 10 % / h |
| Empfängerkategorie | SRD Category 2 |
| Schutzklasse | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | -5 °C bis +30 °C (55 °C kurzzeitig, max. 14 Tage) |
| Lautstärke in 3 m Entfernung | > 85 dB (A) |
| Anzahl Verknüpfungen | max. 40 |

¹⁾ 10 Jahre, basierend auf typischer Lagertemperatur (-5 °C bis +30 °C), typischer Batterietemperatur (-5 °C bis +30 °C) und monatlicher Funktionsprüfung. Hohe Temperaturen über 30 °C verkürzen die Lebensdauer.

