

Kabelloser Türspion mit Kamera TX-75

Digitaler Türspion mit eingebauter Kamera und 3,5" Tischmonitor



- Türklingel-Funktion
- Fotofunktion & Bildvorschau
- Datensicherung bis 100 Fotos (eingebauter Speicher)
- Portabler Monitor mit 3,5" Bildschirm
- Kamera mit 300000 Pixel & 170° Weitwinkelsicht
- 2.4GHz kabellose Übertragung ~200m in offenen Bereichen
- Energiesparmodus
- USB-Ladefunktion
- IP32 Kameraschutzklasse (Tropfwasser & <2.5mm Fremdkörper)
- Einfache "do-it-yourself" Installation, Kameraplatzierung im Türspion

Technische Spezifikationen Aussenkamera & Sender:

- 300000 Pixels & 170° Weitwinkel
- Austauschbarer aufladbarer Lithium Akku 7800mAh (Typ 18650)
- Ladezeit ~12 Stunden
- Arbeitszeit ~39 Stunden kontinuierlich
- Standby-Zeit (Beobachtungsmodus) ~52 Tage
- Standby-Zeit (Energiesparmodus) ~1 Jahr [den Akku mindestens alle 6 Monate laden]
- Stromaufnahme 160mA & Stromversorgung DC 5V/1A
- Betriebstemperatur -10°C bis zu +50°C
- Gewicht / Maße: 280g / Aussenmaße 3,6 x 0,8cm

Technische Spezifikationen Tischmonitor (Handset):

- 3.5" TFT Farb-LCD Bildschirm
- JPEG Bildformat
- 2.4GHz kabelloser Verbindungsmodus
- Kabellose Übertragung ~200m in offenen Bereichen
- Austauschbarer aufladbarer Lithium Akku 1100mAh (Typ BP-6M)
- Ladezeit ~3 Stunden
- Arbeitszeit ~5 Stunden kontinuierlich
- Standby-Zeit ~6 Tage
- Tischladegerät für den Monitor
- Stromaufnahme 200mA & Stromversorgung DC 5V/1A
- Betriebstemperatur 0°C bis zu +40°C
- Gewicht / Maße: 110g / Aussenmaße 12,6 x 8,4 x 2,0cm

Verpackungsinhalt:

- Kamera (kabellose Funkübertragung)
- Sender (versorgt die Kamera mit Strom)
- 3.5" Tischmonitor (kabelloser Empfang)
- Tischladegerät für den Monitor
- USB-Kabel
- Netzadapter DC 5V
- Lithium 7800mAh Akku Typ 18650
- Lithium 1100mAh Akku Typ BP-6M
- Schraube M4
- Montageplatte
- Runde Stahlplatte
- Bedienungsanleitung

Separat erhältlich:

Ersatzakku für den Monitor 1100mAh (BP-6M): EAN Code 4260358121529, Artikel-Nr. 4651
Ersatzakku für den Sender 7800mAh (Typ 18650): EAN Code 4260358121536, Artikel-Nr. 4652

EAN-Code:

4260358121581
Artikel-Nr. 4648