

H07V-K / 07V-K

PVC-Einzelader, feindrätig



TECHNISCHE DATEN

PVC-Einzelader, H07V-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3

Temperaturbereich	bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C
Nennspannung	AC U ₀ /U 450/750 V
Prüfspannung	2500 V
Mindestbiegeradius	nicht bewegt <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø

AUFBAU

- Cu-Litze blank, feindrätig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
- Aderkennzeichnung: siehe Tabelle

EIGENSCHAFTEN

- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

PRÜFUNGEN

- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

VERWENDUNG

Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.

HINWEISE

- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa

H07V-K Ring im Karton (100m)

			schwarz (RAL 9005)	grün-gelb	blau (RAL 5015)	braun (RAL 8003)	rot (RAL 3000)	weiß (RAL 9003)	grau (RAL 7001)	violett (RAL 4005)	orange (RAL 2003)	dunkelblau (RAL 5010)
Nennquerschnitt mm ²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	29129 14,00	29130 14,00	29131 14,00	29132 14,00	29133 14,00	29134 18,00	29135 18,00	29136 18,00	29142 20,00	29141 14,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	29145 20,00	29146 20,00	29147 20,00	29148 20,00	29149 20,00	29150 26,00	29151 26,00	29152 26,00	29158 28,00	29157 20,00
4	3,9 - 4,8	38,0	29161 30,00	29162 30,00	29163 30,00	29164 30,00	29165 30,00	29166 39,00	29167 39,00	29168 39,00	29174 42,00	29173 30,00
6	4,4 - 5,3	58,0	29177 45,00	29178 45,00	29179 45,00	29180 45,00	29181 45,00	29182 59,00	29183 59,00	29184 59,00	29190 63,00	29189 45,00

			rosa (RAL 3015)	ultram.blau (RAL 5002)
Nennquerschnitt mm ²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	29138 18,00	26395 20,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	29154 26,00	26396 28,00
4	3,9 - 4,8	38,0	29170 39,00	26397 42,00
6	4,4 - 5,3	58,0	29186 59,00	26398 63,00

H07V-K / 07V-K

PVC-Einzelader, feindrätig



07V-K Ring im Karton (100m)

			gelb (RAL 1021)	grün (RAL 6018)	transparent	blau-weiß	braun-weiß	dunkel- blau-weiß	rot-weiß
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	29137 20,00	29139 20,00	29140 20,00	29378 36,00	29383 36,00	29397 36,00	29373 36,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	29153 28,00	29155 28,00	29156 28,00	29379 42,00	29384 42,00	29398 42,00	29374 42,00
4	3,9 - 4,8	38,0	29169 42,00	29171 42,00	29172 42,00	29386 75,00	29387 75,00	29399 75,00	29385 75,00
6	4,4 - 5,3	58,0	29185 63,00	29187 63,00	29188 63,00	29389 113,00	29390 113,00	29527 113,00	29388 113,00
10	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	29392 187,00	29393 187,00	29528 187,00	29391 187,00

H07V-K Ring (100m)

			schwarz (RAL 9005)	grün-gelb	blau (RAL 5015)	braun (RAL 8003)	rot (RAL 3000)	weiß (RAL 9003)	grau (RAL 7001)	violett (RAL 4005)	orange (RAL 2003)	dunkelblau (RAL 5010)
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26060 18,00	26061 18,00	26062 18,00	26063 18,00	26064 18,00	26065 23,00	26066 23,00	26067 23,00	26109 25,00	26108 18,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	26112 26,00	26113 26,00	26114 26,00	26115 26,00	26116 26,00	26117 34,00	26118 34,00	26119 34,00	29890 36,00	29859 26,00
4	3,9 - 4,8	38,0	29893 35,00	29894 35,00	29895 35,00	29896 35,00	29897 35,00	29898 46,00	29899 46,00	29905 46,00	29911 49,00	29910 35,00
6	4,4 - 5,3	58,0	29914 47,00	29915 47,00	29916 47,00	29917 47,00	29918 47,00	29919 61,00	29921 61,00	29922 61,00	29928 66,00	29927 47,00
10	5,7 - 6,8	96,0	29193 77,00	29194 77,00	29195 77,00	29196 77,00	29197 77,00	29198 100,00	29199 100,00	29200 100,00	29206 108,00	29205 77,00
16	6,7 - 8,1	154,0	29209 109,00	29210 109,00	29211 109,00	29212 109,00	29213 109,00	29214 142,00	29215 142,00	29216 142,00	29222 153,00	29221 109,00
25	8,4 - 10,2	240,0	29225 187,00	29226 187,00	29227 187,00	29228 187,00	29229 187,00	29230 243,00	29231 243,00	29232 243,00	29238 262,00	29237 187,00
35	9,7 - 11,7	336,0	29241 251,00	29242 251,00	29243 251,00	29244 251,00	29245 251,00	29246 326,00	29247 326,00	29248 326,00	29254 351,00	29253 251,00
50	11,5 - 13,9	480,0	29257 355,00	29258 355,00	29259 355,00	29260 355,00	29261 355,00	29262 462,00	29263 462,00	29264 462,00	29270 497,00	29269 355,00
70	13,2 - 16,0	672,0	29273 498,00	29274 498,00	29275 498,00	29276 498,00	29277 498,00	29278 647,00	29279 647,00	29280 647,00	29286 697,00	29285 498,00
95	15,1 - 18,2	912,0	29289 612,00	29290 612,00	29291 612,00	29292 612,00	29293 612,00	29294 796,00	29295 796,00	29296 796,00	29302 857,00	29301 612,00
120	16,7 - 20,2	1152,0	29418 966,00	29419 966,00	29420 966,00	29421 966,00	29422 966,00	29423 1256,00	29424 1256,00	29425 1256,00	29431 1352,00	29430 966,00
150	18,6 - 22,5	1440,0	29434 1258,00	29435 1258,00	29436 1258,00	29437 1258,00	29438 1258,00	29439 1635,00	29440 1635,00	29441 1635,00	29447 1761,00	29446 1258,00
185	20,6 - 24,9	1776,0	29494 1366,00	29495 1366,00	29496 1366,00	29497 1366,00	29498 1366,00	29499 1776,00	29590 1776,00	29591 1776,00	29597 1912,00	29596 1366,00
240	23,5 - 28,4	2304,0	29813 1617,00	29814 1617,00	29815 1617,00	29816 1617,00	29817 1617,00	29818 2102,00	29819 2102,00	29840 2102,00	29846 2264,00	29845 1617,00

			rosa (RAL 3015)	ultram.blau (RAL 5002)
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26069 23,00	26821 25,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	29856 34,00	26822 36,00
4	3,9 - 4,8	38,0	29907 46,00	26823 49,00
6	4,4 - 5,3	58,0	29924 61,00	26824 66,00
10	5,7 - 6,8	96,0	29202 100,00	-
16	6,7 - 8,1	154,0	29218 142,00	-
25	8,4 - 10,2	240,0	29234 243,00	-

H07V-K / 07V-K

PVC-Einzelader, feindrätig



Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	rosa (RAL 3015)	ultram.blau (RAL 5002)
			Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
35	9,7 - 11,7	336,0	29250 326,00	-
50	11,5 - 13,9	480,0	29266 462,00	-
70	13,2 - 16,0	672,0	29282 647,00	-
95	15,1 - 18,2	912,0	29298 796,00	-
120	16,7 - 20,2	1152,0	29427 1256,00	-
150	18,6 - 22,5	1440,0	29443 1635,00	-
185	20,6 - 24,9	1776,0	29593 1776,00	-
240	23,5 - 28,4	2304,0	29842 2102,00	-

07V-K Ring (100m)

Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	gelb (RAL 1021)	grün (RAL 6018)	transparent	blau-rot	braun-grün	braun-schwarz	gelb-rot	gelb-weiß	grau-schwarz	grau-weiß
			Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26068 25,00	26092 25,00	26099 25,00	11019808 36,00	11020486 36,00	11021051 36,00	11020494 36,00	11019080 36,00	11019081 36,00	11019082 36,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	29855 36,00	29857 36,00	29858 36,00	11020535 44,00	-	11020181 44,00	-	11019088 44,00	11019804 44,00	11019584 44,00
4	3,9 - 4,8	38,0	29906 49,00	29908 49,00	29909 49,00	11019583 69,00	-	-	-	-	11020104 69,00	-
6	4,4 - 5,3	58,0	29923 66,00	29925 66,00	29926 66,00	-	-	-	-	-	-	11020240 112,00
10	5,7 - 6,8	96,0	29201 108,00	29203 108,00	29204 108,00	-	-	-	-	-	-	-
16	6,7 - 8,1	154,0	29217 153,00	29219 153,00	29220 153,00	-	-	-	-	-	-	-
25	8,4 - 10,2	240,0	29233 262,00	29235 262,00	29236 262,00	-	-	-	-	-	-	-
35	9,7 - 11,7	336,0	29249 351,00	29251 351,00	29252 351,00	-	-	-	-	-	-	-
50	11,5 - 13,9	480,0	29265 497,00	29267 497,00	29268 497,00	-	-	-	-	-	-	-
70	13,2 - 16,0	672,0	29281 697,00	29283 697,00	29284 697,00	-	-	-	-	-	-	-
95	15,1 - 18,2	912,0	29297 857,00	29299 857,00	29300 857,00	-	-	-	-	-	-	-
120	16,7 - 20,2	1152,0	29426 1352,00	29428 1352,00	29429 1352,00	-	-	-	-	-	-	-
150	18,6 - 22,5	1440,0	29442 1761,00	29444 1761,00	29445 1761,00	-	-	-	-	-	-	-
185	20,6 - 24,9	1776,0	29592 1912,00	29594 1912,00	29595 1912,00	-	-	-	-	-	-	-
240	23,5 - 28,4	2304,0	29841 2264,00	29843 2264,00	29844 2264,00	-	-	-	-	-	-	-

Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	grün-braun	grün-weiß	rosa-weiß	rot-blau	rot-gelb	rot-schwarz	schwarz-grün	schwarz-rot	schwarz-weiß	orange-weiß
			Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	11020487 36,00	11020250 36,00	11020281 36,00	11020563 36,00	11020493 36,00	11019084 36,00	11019085 36,00	-	11019930 36,00	11019083 36,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	-	11020252 44,00	-	11020534 44,00	-	11019090 44,00	-	11019091 44,00	11019894 44,00	11019089 44,00
4	3,9 - 4,8	38,0	-	-	11020162 69,00	11020538 69,00	-	11020256 69,00	-	11019094 69,00	11020517 69,00	11020735 69,00

H07V-K / 07V-K

PVC-Einzelader, feindrähtig



			vio- lett-schwarz	violett-weiß	weiß-blau	weiß-braun	weiß-grau	weiß-grün	weiß-rot	weiß-schwarz
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	-	11019086 36,00	11020515 36,00	11020491 36,00	11019586 36,00	11020490 36,00	11020488 36,00	11019087 36,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	11020475 44,00	11019092 44,00	-	-	11019587 44,00	-	-	11019093 44,00
4	3,9 - 4,8	38,0	-	11020424 69,00	-	-	-	-	-	-

H07V-K Fass

			schwarz (RAL 9005)	grün-gelb	blau (RAL 5015)	braun (RAL 8003)	rot (RAL 3000)	weiß (RAL 9003)	grau (RAL 7001)	violett (RAL 4005)	orange (RAL 2003)	dunkelblau (RAL 5010)
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26755 15,00	26756 15,00	26757 15,00	26758 15,00	26759 15,00	26760 20,00	26761 20,00	26762 20,00	26768 21,00	26767 15,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	26771 21,00	26772 21,00	26773 21,00	26774 21,00	26775 21,00	26776 27,00	26777 27,00	26778 27,00	26784 29,00	26783 21,00
4	3,9 - 4,8	38,0	26787 32,00	26788 32,00	26789 32,00	26790 32,00	26791 32,00	26792 42,00	26793 42,00	26794 42,00	26800 45,00	26799 32,00
6	4,4 - 5,3	58,0	26803 47,00	26804 47,00	26805 47,00	26806 47,00	26807 47,00	26808 61,00	26809 61,00	26810 61,00	26816 66,00	26815 47,00

			rosa (RAL 3015)	ultram.blau (RAL 5002)
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26764 20,00	26403 21,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	26780 27,00	26404 29,00
4	3,9 - 4,8	38,0	26796 42,00	26819 45,00
6	4,4 - 5,3	58,0	26812 61,00	26820 66,00

07V-K Fass

			gelb (RAL 1021)	grün (RAL 6018)	transparent	blau-weiß	braun-weiß	dunkel- blau-weiß	rot-weiß
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26763 21,00	26765 21,00	26766 21,00	28961 43,00	28962 43,00	28963 43,00	28960 43,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	26779 29,00	26781 29,00	26782 29,00	28965 50,00	28966 50,00	28967 50,00	28964 50,00
4	3,9 - 4,8	38,0	26795 45,00	26797 45,00	26798 45,00	28969 84,00	28970 84,00	28971 84,00	28968 84,00
6	4,4 - 5,3	58,0	26811 66,00	26813 66,00	26814 66,00	28973 130,00	28974 130,00	28975 130,00	28972 130,00
10	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	28977 238,00	28978 238,00	28979 238,00	28976 238,00

H07V-K / 07V-K

PVC-Einzelader, feindrätig




H07V-K Spule

												
			schwarz (RAL 9005)	grün-gelb	blau (RAL 5015)	braun (RAL 8003)	rot (RAL 3000)	weiß (RAL 9003)	grau (RAL 7001)	violett (RAL 4005)	orange (RAL 2003)	dunkelblau (RAL 5010)
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26690 16,00	26691 16,00	26692 16,00	26693 16,00	26694 16,00	26695 21,00	26696 21,00	26697 21,00	26703 22,00	26702 16,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	26706 23,00	26707 23,00	26708 23,00	26709 23,00	26710 23,00	26711 30,00	26712 30,00	26713 30,00	26719 32,00	26718 23,00
4	3,9 - 4,8	38,0	26722 35,00	26723 35,00	26724 35,00	26725 35,00	26726 35,00	26727 46,00	26728 46,00	26729 46,00	26735 49,00	26734 35,00
6	4,4 - 5,3	58,0	26738 52,00	26739 52,00	26740 52,00	26741 52,00	26742 52,00	26743 68,00	26744 68,00	26745 68,00	26751 73,00	26750 52,00

				
			rosa (RAL 3015)	ultram. blau (RAL 5002)
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26699 21,00	26399 22,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	26715 30,00	26400 32,00
4	3,9 - 4,8	38,0	26731 46,00	26401 49,00
6	4,4 - 5,3	58,0	26747 68,00	26402 73,00

07V-K Spule

												
			gelb (RAL 1021)	grün (RAL 6018)	transparent	blau-rot	blau-weiß	braun-grün	braun-schwarz	braun-weiß	dunkel- blau-weiß	gelb-rot
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	26698 22,00	26700 22,00	26701 22,00	11020565 41,00	29758 36,00	11020495 41,00	11021052 41,00	29759 36,00	29760 36,00	11020502 41,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	26714 32,00	26716 32,00	26717 32,00	11020537 50,00	29762 42,00	-	11020182 50,00	29763 42,00	29764 42,00	-
4	3,9 - 4,8	38,0	26730 49,00	26732 49,00	26733 49,00	11020540 84,00	29766 75,00	-	-	29767 75,00	29768 75,00	-
6	4,4 - 5,3	58,0	26746 73,00	26748 73,00	26749 73,00	-	29770 113,00	-	-	29771 113,00	29772 113,00	-
10	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	-	29774 187,00	-	-	29775 187,00	29776 187,00	-

												
			grau-schwarz	grau-weiß	grün-braun	grün-weiß	rosa-weiß	rot-blau	rot-gelb	rot-schwarz	rot-weiß	schwarz-weiß
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	-	-	11020496 41,00	11020251 41,00	11020282 41,00	11020564 41,00	11020501 41,00	11020947 41,00	29757 36,00	11019931 41,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	-	11020239 50,00	-	11020253 50,00	-	11020536 50,00	-	-	29761 42,00	-
4	3,9 - 4,8	38,0	11020105 84,00	-	-	-	11020163 84,00	11020539 84,00	-	11020257 84,00	29765 75,00	11020518 84,00
6	4,4 - 5,3	58,0	-	11020241 130,00	-	-	-	-	-	-	29769 113,00	-
10	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29773 187,00	-

H07V-K / 07V-K

PVC-Einzelader, feindrätig



			orange-weiß	vio- lett-schwarz	violett-weiß	weiß-blau	weiß-braun	weiß-grün	weiß-rot	weiß-schwarz
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
1,5	2,8 - 3,4	14,4	-	-	11020768 41,00	11020516 41,00	11020500 41,00	11020499 41,00	11020497 41,00	11020503 41,00
2,5	3,4 - 4,1	24,0	11019079 50,00	11020476 50,00	-	-	-	-	-	-
4	3,9 - 4,8	38,0	11020736 84,00	-	11020425 84,00	-	-	-	-	-

H07V-K Trommel

			schwarz (RAL 9005)	grün-gelb	blau (RAL 5015)	braun (RAL 8003)	rot (RAL 3000)	weiß (RAL 9003)	grau (RAL 7001)	violett (RAL 4005)	orange (RAL 2003)	dunkelblau (RAL 5010)
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
4	3,9 - 4,8	38,0	29560 27,00	29561 27,00	29562 27,00	29563 27,00	29564 27,00	29565 35,00	29566 35,00	29567 35,00	29573 38,00	29572 27,00
6	4,4 - 5,3	58,0	29574 36,00	29575 36,00	29576 36,00	29577 36,00	29578 36,00	29579 47,00	29580 47,00	29581 47,00	29587 50,00	29586 36,00
10	5,7 - 6,8	96,0	26825 59,00	26826 59,00	26827 59,00	26828 59,00	26829 59,00	26830 77,00	26831 77,00	26832 77,00	26838 83,00	26837 59,00
16	6,7 - 8,1	154,0	26841 84,00	26842 84,00	26843 84,00	26844 84,00	26845 84,00	26846 109,00	26847 109,00	26848 109,00	26854 118,00	26853 84,00
25	8,4 - 10,2	240,0	26857 144,00	26858 144,00	26859 144,00	26860 144,00	26861 144,00	26862 187,00	26863 187,00	26864 187,00	26870 202,00	26869 144,00
35	9,7 - 11,7	336,0	26873 193,00	26874 193,00	26875 193,00	26876 193,00	26877 193,00	26878 251,00	26879 251,00	26880 251,00	26886 270,00	26885 193,00
50	11,5 - 13,9	480,0	26889 273,00	26890 273,00	26891 273,00	26892 273,00	26893 273,00	26894 355,00	26895 355,00	26896 355,00	26902 382,00	26901 273,00
70	13,2 - 16,0	672,0	26905 383,00	26906 383,00	26907 383,00	26908 383,00	26909 383,00	26910 498,00	26911 498,00	26912 498,00	26918 536,00	26917 383,00
95	15,1 - 18,2	912,0	26921 471,00	26922 471,00	26923 471,00	26924 471,00	26925 471,00	26926 612,00	26927 612,00	26928 612,00	26934 659,00	26933 471,00
120	16,7 - 20,2	1152,0	29305 743,00	29306 743,00	29307 743,00	29308 743,00	29309 743,00	29310 966,00	29311 966,00	29312 966,00	29318 1040,00	29317 743,00
150	18,6 - 22,5	1440,0	29321 968,00	29322 968,00	29323 968,00	29324 968,00	29325 968,00	29326 1258,00	29327 1258,00	29328 1258,00	29334 1355,00	29333 968,00
185	20,6 - 24,9	1776,0	29337 1051,00	29338 1051,00	29339 1051,00	29340 1051,00	29341 1051,00	29342 1366,00	29343 1366,00	29344 1366,00	29350 1471,00	29349 1051,00
240	23,5 - 28,4	2304,0	29353 1244,00	29354 1244,00	29355 1244,00	29356 1244,00	29357 1244,00	29358 1617,00	29359 1617,00	29360 1617,00	29366 1742,00	29365 1244,00

			rosa (RAL 3015)
Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	Art.-Nr. Preis*
4	3,9 - 4,8	38,0	29569 35,00
6	4,4 - 5,3	58,0	29583 47,00
10	5,7 - 6,8	96,0	26834 77,00
16	6,7 - 8,1	154,0	26850 109,00
25	8,4 - 10,2	240,0	26866 187,00
35	9,7 - 11,7	336,0	26882 251,00
50	11,5 - 13,9	480,0	26898 355,00
70	13,2 - 16,0	672,0	26914 498,00
95	15,1 - 18,2	912,0	26930 612,00
120	16,7 - 20,2	1152,0	29314 966,00
150	18,6 - 22,5	1440,0	29330 1258,00

H07V-K / 07V-K

PVC-Einzelader, feindrätig



Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	rosa (RAL 3015)
			Art.-Nr. Preis*
185	20,6 - 24,9	1776,0	29346 1366,00
240	23,5 - 28,4	2304,0	29362 1617,00

07V-K Trommel

Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	schwarz (RAL 9005)	grün-gelb	blau (RAL 5015)	braun (RAL 8003)	rot (RAL 3000)	weiß (RAL 9003)	grau (RAL 7001)	violett (RAL 4005)	gelb (RAL 1021)	orange (RAL 2003)
			Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
4	3,9 - 4,8	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29568 38,00	-
6	4,4 - 5,3	58,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29582 50,00	-
10	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26833 83,00	-
16	6,7 - 8,1	154,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26849 118,00	-
25	8,4 - 10,2	240,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26865 202,00	-
35	9,7 - 11,7	336,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26881 270,00	-
50	11,5 - 13,9	480,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26897 382,00	-
70	13,2 - 16,0	672,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26913 536,00	-
95	15,1 - 18,2	912,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26929 659,00	-
120	16,7 - 20,2	1152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29313 1040,00	-
150	18,6 - 22,5	1440,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29329 1355,00	-
185	20,6 - 24,9	1776,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29345 1471,00	-
240	23,5 - 28,4	2304,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29361 1742,00	-
300	26,0 - 30,5	2880,0	28878 1481,00	28879 1481,00	28880 1481,00	28881 1481,00	28882 1481,00	28883 1925,00	28884 1925,00	28885 1925,00	28886 2073,00	28890 2073,00

Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	grün (RAL 6018)	dunkelblau (RAL 5010)	rosa (RAL 3015)	transparent	blau-weiß
			Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
4	3,9 - 4,8	38,0	29570 38,00	-	-	29571 38,00	-
6	4,4 - 5,3	58,0	29584 50,00	-	-	29585 50,00	-
10	5,7 - 6,8	96,0	26835 83,00	-	-	26836 83,00	11020489 36,00
16	6,7 - 8,1	154,0	26851 118,00	-	-	26852 118,00	-
25	8,4 - 10,2	240,0	26867 202,00	-	-	26868 202,00	-
35	9,7 - 11,7	336,0	26883 270,00	-	-	26884 270,00	-
50	11,5 - 13,9	480,0	26899 382,00	-	-	26900 382,00	-
70	13,2 - 16,0	672,0	26915 536,00	-	-	26916 536,00	-
95	15,1 - 18,2	912,0	26931 659,00	-	-	26932 659,00	-
120	16,7 - 20,2	1152,0	29315 1040,00	-	-	29316 1040,00	-
150	18,6 - 22,5	1440,0	29331 1355,00	-	-	29332 1355,00	-

H07V-K / 07V-K

PVC-Einzelader, feindrähtig



Nennquerschnitt mm²	Außen-ø min - max mm	Cu-Zahl kg/km	grün (RAL 6018)	dunkelblau (RAL 5010)	rosa (RAL 3015)	transparent	blau-weiß
			Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*	Art.-Nr. Preis*
185	20,6 - 24,9	1776,0	29347 1471,00	-	-	29348 1471,00	-
240	23,5 - 28,4	2304,0	29363 1742,00	-	-	29364 1742,00	-
300	26,0 - 30,5	2880,0	28888 2073,00	28889 1481,00	28887 1925,00	-	-

* Preis in EUR/100m; Cu 150,-