

Mini Printer


HR-8RCE BK



Allgemeine Daten

- 12-stelliges LC-Display
- Größe (H x B x T): 4,2 x 10,2 x 20,9 cm (mit eingeklapptem Papierhalter)
8,2 x 10,2 x 23,9 cm (mit ausgeklapptem Papierhalter)
- Papierbreite: 58 mm (innenliegende Rolle "P-5825" oder außenliegende Rolle "Roll 57mm")
- Einfache algebraische Logik
- Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen/Sek.
- Batteriebetrieb (4 x AA)
- Netzbetrieb optional (AD-A 60024)
- Gewicht: ca. 271 g (ohne Batterien)
- EAN-Code: 4971850099611 (HR-8RCE-BK-S-EC)
4971850099604 (HR-8RCE-BK-W-EC)

Funktionen

- Euro-Umrechnung (2 Kurse)
- Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin)
- Steuerberechnung
- Prozentrechnung
- Check & Correct Funktion (Aufruf- und Korrekturoption für die letzten 150 Rechenschritte)
- After-Print-Funktion (Option eine Berechnung nach der Eingabe aller Operationen (max. 150 Schritte) zu drucken)
- Re-Print-Funktion (Option eine Berechnung (max. 150 Schritte) so oft wie gewünscht auszudrucken)
- Fließ- und Festkommaberechnung (0,2)
- Tausender Unterteilung
- Doppel-Nulltaste
- 3-Tasten Speicher
- Rundungsautomatik F. 5/4
- Backspace-Taste 

Mini Printer

HR-8RCE BK

Verpackungsdetails: HR-8RCE-BK-W-EC (Hanging Box)

	Breite(cm)	Länge(cm)	Höhe(cm)	Stück	Gewicht(kg)
Einzelbox	11,7	24,9	6,4	1	0,491
Innenkarton	-----	-----	-----	-----	-----
Versandkarton	29,7	30,8	25,3	10	5,4

HR-8RCE-BK-S-EC (Blister)

	Breite(cm)	Länge(cm)	Höhe(cm)	Stück	Gewicht(kg)
Einzelbox	16,1	31,3	5	1	0,503
Innenkarton	-----	-----	-----	-----	-----
Versandkarton	34,5	46,3	17,5	10	5,6