

druckender Tischrechner

# HR-150RCE

## Allgemeine Daten

- 12-stelliges LC-Display
- Größe (H x B x T): 6,5 x 16,5 x 29,5 cm (inkl. Papierhalter)  
5,8 x 16,5 x 24,2 cm (exkl. Papierhalter)
- Papierbreite: 58 mm (außenliegende Rolle "Roll 57mm")
- Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen/Sek.
- zweifarbiger Druck (IR-40T)
- Batteriebetrieb (4 x AA)
- Netzbetrieb optional (AD-A 60024)
- Speicherschutzbatterie (1 x CR-2032)
- Gewicht: ca. 495 g (ohne Batterien)
- EAN-Code: 4971850099673 (HR-150RCE-WA-EH)  
4971850099680 (HR-150RCE-WB-EH) inkl. Netzteil

## Funktionen

- Euro-Umrechnung (3 Kurse)
- Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin)
- Steuerberechnung
- Re-Print-Funktion (Option eine Berechnung (max. 150 Schritte) so oft wie gewünscht auszudrucken)
- Check & Correct Funktion (Aufruf- und Korrekturoption für die letzten 150 Rechenschritte)
- After-Print-Funktion (Option eine Berechnung nach der Eingabe aller Operationen (max. 150 Schritte) zu drucken)
- Prozent-/Delta Prozentrechnung
- Postenzähler
- Mark Up / Mark Down
- Durchschnittsberechnung
- Backspace-Taste
- Fließ- und Festkommaberechnung (0, 2, 3, ADD<sub>2</sub>)
- Tausender Unterteilung
- Doppel-Nulltaste
- 4-Tasten-Speicher
- GT Speicher
- Rundungsautomatik F, 5/4
- Uhr / Zeitstempel
- Vorzeichenwechsel



## Verpackungsdetails: HR-150RCE-WA-EH

	Breite(cm)	Länge(cm)	Höhe(cm)	Stück	Gewicht(kg)
Einzelbox	18,4	28,7	7,2	1	0,798
Innenkarton	-----	-----	-----	-----	
Versandkarton	37,3	38,3	33	10	8,9

druckender Tischrechner

# HR-150RCE

## Verpackungsdetails: HR-150RCE-WB-EH

	Breite(cm)	Länge(cm)	Höhe(cm)	Stück	Gewicht(kg)
Einzelbox	18,4	29,7	7,2	1	0,820
Innenkarton	-----	-----	-----	-----	
Versandkarton	37,3	38,3	34	10	9,1