

druckender Tischrechner

HR-200RCE

Allgemeine Daten

- 12-stelliges LC-Display
- Größe (H x B x T) 6,5 x 19,5 x 31,3 cm (inkl. Papierhalter)
6,1 x 19,5 x 25,9 cm (exkl. Papierhalter)
- Papierbreite: 58 mm (außenliegende Rolle "Roll 57mm")
- Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen/Sek.
- zweifarbiger Druck (IR-40T)
- Batteriebetrieb (4 x AA)
- Netzbetrieb optional (AD-A 60024)
- Speicherschutzbatterie (1 x CR-2032)
- Gewicht: ca. 595 g (ohne Batterien)
- EAN-Code: 4971850099710 (HR-200RCE-W-EH)

Funktionen

- Euro-Umrechnung (3 Kurse)
- Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin)
- Steuerberechnung
- Re-Print-Funktion (Option eine Berechnung (max. 150 Schritte) so oft wie gewünscht auszudrucken)
- Check & Correct Funktion (Aufruf- und Korrekturoption für die letzten 150 Rechenschritte)
- After-Print-Funktion (Option eine Berechnung nach der Eingabe aller Operationen (max. 150 Schritte) zu drucken)
- Prozent-/Deltaprozentrechnung
- Postenzähler
- Mark Up / Mark Down
- Durchschnittsberechnung
- Backspace-Taste
- Fließ- und Festkommaberechnung (0, 2, 3, ADD₂)
- Tausender Unterteilung
- Doppel-Nulltaste
- 4-Tasten-Speicher
- GT Speicher
- Rundungsautomatik F, 5/4
- Uhr / Zeitstempel
- Vorzeichenwechsel



Verpackungsdetails: HR-200RCE

	Breite(cm)	Länge(cm)	Höhe(cm)	Stück	Gewicht(kg)
Einzelbox	24,4	31	7,7	1	0,97
Innenkarton	-----	-----	-----	-----	
Versandkarton	26	32,5	35,7	4	4,5