



> PRINT

ECOSYS P2040dn
ECOSYS P2040dw

SW-DRUCKER
FÜR FORMATE BIS DIN A4



DER NETZWERKFÄHIGE ARBEITSPLATZPROFI.



Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn/dw erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures beste Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Mit integriertem WLAN kann das Modell ECOSYS P2040dw auch ohne Kabel in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.

- > Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- > Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute
- > Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- > USB-, GigaBit-Netzwerk- und WLAN-Schnittstelle¹
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- > Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
- > CO₂-neutraler KYOCERA Toner

¹ Nur ECOSYS P2040dw.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen der jeweiligen Klasse können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer deutlich länger im System verbleiben. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Das reduziert Folgekosten sowie Abfall und schon dadurch Budget und Umwelt.

CO₂-NEUTRALER TONER

Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions ist klimaneutral. Das verbessert Ihre CO₂-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert die Menge CO₂, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht – durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate.

KYOCERA NETVIEWER

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netzwerk eingebundenen Drucker und Multifunktionsysteme. Der Administrator erhält Statusberichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)

Bedienfeldanzeige: 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

Druckgeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten A4 pro Minute

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi

Druckvolumen: max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Aufwärmzeit: ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)

Erste Druckseite nach: ca. 6,4 Sekunden

Integriertes Kostenstellenmanagement: Bis zu 20 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 272 mm x 375 mm x 393 mm

Gewicht: ca. 14 kg

Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 0,8 W

Bereit: 8 W

Drucken: 620 W

Geräuschemission¹ (gemäß ISO 7779):

Bereit: < Messgrenze

Drucken: 48,8 dB(A)_{L_{pa}}

Leiser Druck: 45,5 dB(A)_{L_{pa}}

(reduzierte Druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE.

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m²,

A4, A5, A6, benutzerdefiniert

(70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m²,

A4, A5, A6, benutzerdefiniert

(105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 850 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m², A4 – A5

Papierablage: max. 250 Blatt (face-down)

KYOCERA MOBILE PRINT

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS-/Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktionsystem. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften oder Lochen. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzeranmeldedefunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

USB-HOST FÜR USB-FLASH-SPEICHER

Über den USB-Host können Sie PDF-, TIFF-, XPS- und JPEG-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z. B. USB-Stick) drucken. Die Auswahl der zu druckenden Dokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht erforderlich. Der USB-Host lässt sich bei Bedarf sperren.

COMMAND CENTER RX

Sofern der Drucker über den Netzwerkanschluss betrieben wird, kann über das Command Center RX der Betriebsstatus des Systems überprüft werden. Darüber hinaus können zahlreiche Einstellungen direkt über Webbrowser vom PC aus erfolgen, z. B. für Sicherheit, Netzwerkdruck oder erweiterte Netzwerkdienste.

CONTROLLER

CPU: Coretex-A9/800MHz

Speicher: 256 MB RAM

Schnittstellen:

USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)², USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays)

Druckersprache: PRESCRIBE Ite

Emulationen: PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24e, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, Tonersparmodus, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-1160: Toner für 7.200 Seiten gem. ISO/IEC 19752 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.600 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Papierkassette PF-1100: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm). Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.

Unterschrank:

CB-1100: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

USB-Kartenleser:

vereinfacht Authentifizierung am Drucker

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers²

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.

MODELLVARIANTEN

ECOSYS P2040dn/KL3

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

ECOSYS P2040dw/KL3

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)



www.blauer-engel.de/uz205

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und larmarm
- langlebig

Ihr Kyocera Partner



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – 8048 Zürich
Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für diese Produkte nur in Deutschland. (ECOSYS P2040dn ab Serien-Nr. VCY6Z32849, ECOSYS P2040dw ab Serien-Nr. VD36Z02944)

¹ Surface sound pressure level (1 m Messabstand) ² Nur ECOSYS P2040dw.

³ Gemäß Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de.