

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger Haus & Garten

Multi II 22

Art. Nr. 18451550

EAN: 57 15492 17335 8

Der kraftvolle Nass-/Trockensauger Multi II ist ein unverzichtbarer Reinigungshelfer im Innen- und Außenbereich – egal ob im Haushalt, in der Werkstatt oder bei der Autoreinigung. Wenn es um die effiziente Beseitigung von Verschmutzungen geht, punktet das Gerät mit zahlreichem Zubehör und überzeugender Leistung. Zu den hochwertigen Ausstattungsdetails gehört unter anderem die praktische Filteranzeige, die dem Anwender die Notwendigkeit einer Filterreinigung signalisiert.



Technische Daten		
Leistung max.	W	1200
Saugleistung max.	W	270
Unterdruck max.	kPa/mbar	20/200
Gewicht	kg	7,9
Abmessungen L x B x H	mm	400 x 365 x 564
Schlauchlänge	m	2,5
Netzanschluss	V / ~ / Hz	220-240 / 1 / 50-60
Arbeitsgeräusch LpA/LwA	dB(A)	85/72
Behältermaterial	-	Kunststoff

Lieferumfang	
Saugschlauch	107417192
Saugrohr	Kunststoff
Bodendüse Nass/Trocken D36	107417197
Fugendüse D36 x 200	29541
Filterelement Nass/Trocken	107417194
Staubbeutel, Vlies (1 Stk.)	107417195

Produktvorteile	
Leistungsstarker, langlebiger Motor	Hohe Produktlebensdauer
Blasfunktion	Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen und zum Aufblasen von Luftmatratzen etc. (Blasadapter erforderlich)
Filteranzeige	Für eine konstant hohe Leistung
Filterelement Nass/Trocken	Filterelement für Nass- und Trockeneinsatz geeignet
Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten	Durch integrierte Ablage- und Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät ist das benötigte Zubehör jederzeit griffbereit

