

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Hochdruckreiniger für Haus & Garten

C 110.7-5 X-tra

Art. Nr. 128470921

EAN: 57 15492 18126 1

Die Modelle der Compact-Klasse sind die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.

Alle Geräte sind mit einer Schnellschlusskupplung zwischen Schlauch und Pistole sowie dem Click&Clean Düsenkonzept für einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Zubehöroptionen ausgestattet.



Technische Daten

Druck max.	(bar/MPa)	10-110/1-11
Wasserleistung	Qmin/Qmax (l/h)	310/440
Max. Zulauftemperatur	(°C)	40
Leistungsaufnahme	(A)	6,0
Spannung	(V)	230
Elektrischer Anschlusswert	(kW)	1,4
Gewicht	(kg)	6,0
Abmessungen	L x B x H (mm)	260 x 295 x 660
Schlauchlänge	(m)	5
Netzkabel	(m)	5

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Einfaches Handling

Lieferumfang

C&C Tornado Düse	126481122
C&C Powerspeed Düse	128500298
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•

Produktvorteile

Aufrechtes und ergonomisches Design	Platzsparende Aufbewahrung
Anti-Drill-System mit Schnellschlusskupplung	Ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss des Hochdruckschlauchs an die Pistole und verhindert das Verdrehen des Schlauchs
Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät	Gewährleistet eine ordentliche, immer griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs
Aluminiumpumpe	Das Herz des Hochdruckreinigers in einer langlebigen und hochwertigen Ausführung
Click&Clean System	Spezielles Düsenkonzept, das einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör ermöglicht
Automatik Start/Stop	Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist; spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Click&Clean Powerspeed Düse	Leistungsstarke Düse gegen starken Schmutz
Integrierter Transportwagen	Hohe Mobilität

