

Der kompakte und äußerst manövrierfähige Hochdruckreiniger für die Grundreinigung im Außenbereich.

Dieser leichte, kompakte und äußerst benutzerfreundliche Hochdruckreiniger ist ideal für alle grundlegenden Reinigungsaufgaben im Außenbereich, wie im Garten.

Er bietet einen maximalen Druck von 110 bar – genug, um auf leicht bis mittel verschmutzten Oberflächen zu arbeiten. Das automatische Start-Stopp-System mit einer Aluminiumpumpe macht dies zu einem zuverlässigen Gerät. Perfekt für die gelegentliche Reinigung Ihrer Terrasse, von Zäunen oder anderen Flächen bis zu 25 m²/Stunde. Ein handlicher Helfer für das Reinigen von Autos, Fahrrädern oder Gartenmöbeln. Leicht zu bewegen. Einfach zu verstauen. Um die Leistung zu erhöhen, verfügt dieser Nilfisk über einen Click & Clean Anschluss für eine Reihe von optionalem Zubehör.

- 110 bar Höchstdruck.
- Aluminiumpumpe für lange Lebensdauer.
- Reinigt leicht verschmutzte Oberflächen bis 25 m²/Stunde.
- Tornado-Düse oder Powerspeed-Düse (besonders kräftiger Strahl).
- 5-Meter-Hochdruckschlauch.
- Click&Clean Anschluss für Zubehör
- Kompakt und einfach in der Bedienung, leicht zu bewegen und aufzubewahren.
- Das X-TRA-Modell verfügt über einen integrierten Trolley für mehr Mobilität.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	C 110.7-5 X-TRA EU
Schläuche und Verbindungen				
	G1 GUN NILFISK	128500908	0	•
	HD-Schlauch 5 M	126481137	0	•
Düsen - Hochdruckreiniger				
	TORNADO G2 TURQUOISE	126481122	0	•
Bürste				
	FIXED BRUSH SHORT NILFISK SP	128500685	0	
Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten				
	NILFISK COMPACT PATIO ACC	128500700	0	



Der kompakte und äußerst manövrierfähige Hochdruckreiniger für die Grundreinigung im Außenbereich.

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	C 110.7-5 X-TRA EU
	Reinigungsnadel	6520844	0	
	ROHRREINIGUNGSSET 8M	128500461	0	
	Schaumprüher mit Flasche	128500077	0	•
	STRAHLROHR G2 C&C	128500073	0	•

Modell C 110.7-5 X-TRA EU

Artikel-Nr. 128470921

Produkteigenschaften

Transportwagen	•
Schlauchtrommel	
Aluminium Pumpe	•
Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole	•
Zubehörablage	•
Kabelhalterung	•
Click & Clean Düsenkonzept	•
Pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk	•
Automatik Start/Stop	•
Soft Griff	
Schlauch- und Kabelhalterung	•
Telescopic handle	
Kabelloses PowerGrip	
Druckregulierung Düse	•



Der kompakte und äußerst manövrierfähige Hochdruckreiniger für die Grundreinigung im Außenbereich.

Technische Spezifikationen

C 110.7-5 X-TRA
EU

Druck (bar/MPa)	Max 110/ Max 11
Aufnahmeleistung (kW)	1.4
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	220 - 240 / 1~/ 6.0
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h)	440 / 310
Netzkabellänge (m)	5
Schlauchlänge (m)	5
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Abmessungen L x B x H (cm)	26 x 29.5 x 66
Gewicht (kg)	6

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	C 110.7-5 X-TRA EU
Schläuche und Verbindungen				
	G1 GUN NILFISK	128500908	0	●
	HD-Schlauch 5 M	126481137	0	●
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○
	Verlängerungsschlauch 7m	106411346	0	○
	Verlängerungsschlauch 7m	6410760	0	○
	Verlängerungsschlauch 7m	6411048	0	○
Bürste				
	Autobürste Click & Clean	6411131	0	○



Der kompakte und äußerst manövrierfähige Hochdruckreiniger für die Grundreinigung im Außenbereich.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	C 110.7-5 X-TRA EU
	Bürste rotierend	126411395	0	○
	Fahrzeug-Bürsteneinsatz	128500463	0	○
	Felgen-Bürsteneinsatz	128470458	0	○
	FIXED BRUSH SHORT NILFISK SP	128500685	0	○
	Gartenbürste	128470457	0	○
	Rotierende Waschbürste	6410762	0	○
Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten				
	Adapter Multi-Winkel C&C	6411138	0	○
	INLET SUCTION HOSE 3M	128500673	0	○
	Multibürste	128470456	0	○
	Nass-Strahl Ausrüstung kp	6410891	0	○
	NILFISK C C SUPER FOAM SPRAYER	128500938	0	○
	NILFISK COMPACT PATIO ACC	128500700	0	○



Der kompakte und äußerst manövrierfähige Hochdruckreiniger für die Grundreinigung im Außenbereich.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	C 110.7-5 X-TRA EU
	NILFISK PATIO ACCESSORY	128500702	0	○
	NILFISK POWER PATIO	128500955	0	○
	NILFISK WATER FILTER	128500674	0	○
	Reinigungsnadel	6520844	0	○
	Rohrreinigungs-Set 15m	6410766	0	○
	ROHRREINIGUNGSSET 8M	128500461	0	○
	Schaumprüher mit Flasche	128500077	0	●
	Sprührohr für Unterboden	6410763	0	○
	STRAHLROHR G2 C&C	128500073	0	●
	Teleskoplanze	128470040	0	○
	Wasserabsaug Set	126411387	0	○
Düsen - Hochdruckreiniger				
	Düse C&C f Fahrzeugwäsche	6411136	0	○



Der kompakte und äußerst manövrierfähige Hochdruckreiniger für die Grundreinigung im Außenbereich.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	C 110.7-5 X-TRA EU
	Düse C&C f. Unterboden-	6411135	0	○
	TORNADO G2 TURQUOISE	126481122	0	●
Zubehör-Set				
	Multibürste Set kpl.	128470459	0	○
	O-Ring Consumer HPw	128500292	0	○