

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger

ATTIX 33-2L IC - Wechselstrom

Art. Nr. 107412103

EAN: 5711145271372

Der ATTIX 33-2L IC setzt neue Maßstäbe in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen.

Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung.



InfiniClean™

- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- 30l Schmutzbehälter Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Optionale Adapterplatter (zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

Technische Daten

Luftmenge	(l/min.)	4500
Unterdruck	(mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax	(W)	1400
Leistung PIEC	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	60
Behältervolumen	(l)	30
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230-240/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	565x385x520
Gewicht	(kg)	14,5
Kabellänge	(m)	7,5

Lieferumfang

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505mm	107408074
Flachfilter, PTFE	107413540
Saugschlauch mit Handrohr D32-3,5m	107409976
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Fugendüse, 200 mm	29541

Produktvorteile

InfiniClean™	Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet. Nachlaufzeit 5sek.
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Drehzahlregulierung	Für eine optimale Anpassung der Saugleistung
PTFE Hauptfilterelement	Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihalt-Membran
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Nilfisk Zubehör passt an jeden Nilfisk Sauger
Flacher Motorkopf	Möglichkeit zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
Adapterplatte	Optional erhältliche Adapterplatte zur Aufnahme der gängigsten Werkzeugboxen

Nilfisk GmbH • Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 • 89287 Bellenberg • Tel. +49 (0)7306 72-444 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com • www.nilfisk.de

Nordea Bank Frankfurt, BLZ 514 303 00 • Konto-Nr. 6 316 300 001 • BIC/Swift NDEADEF • IBAN DE98 5143 0300 6316 3000 01
Handelsregister Amtsgericht Memmingen, HRB 10264 • Sitz der Gesellschaft: 89287 Bellenberg • Geschäftsführer: Dr. Reinhard Mann
Ust.-IdNr. DE 130 838 538 • WEEE-Reg.-Nr. DE 51571492

