

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensicherheitssauger

ATTIX 33-2M IC - Wechselstrom

Art. Nr. 107412180

EAN: 5711145294708

Die ATTIX 33-2M IC Sicherheitssauger setzt im punkto Sicherheit neue Maßstäbe. Sie sind die perfekte Wahl wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht. Das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen.

Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatisches Filterabreinigungssystem.



Technische Daten

Luftmenge	(l/min.)	4500
Unterdruck	(mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax	(W)	1400
Leistung PIEC	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	60
Behältervolumen	(l)	30
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230-240/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	565x385x520
Gewicht	(kg)	14,5
Kabellänge	(m)	7,5

Lieferumfang

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505 mm	107408074
Flachfilter, PTFE	107413540
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32-4m	1107413543
Bodendüse D36 360mm Nass-/Trocken	60256
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



- Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M
- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- 30l Schmutzbehälter Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität

Produktvorteile

InfiniClean™	Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet. Nachlaufzeit 5sek.
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Drehzahlregulierung	Für eine optimale Anpassung der Saugleistung
PTFE Hauptfilterelement	Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihalt-Membran
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Nilfisk Zubehör passt an jeden Nilfisk Sauger
Flacher Motorkopf	Möglichkeit zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
Antistatisch	Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen