

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 -444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Hochdruckreiniger für Haus & Garten

C 120.7-6

Art. Nr. 128470930

EAN: 57 15492 18129 2

Die Modelle der Compact-Klasse sind die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.

Alle Geräte sind mit einer Schnellschlusskupplung zwischen Schlauch und Pistole sowie dem Click&Clean Düsenkonzept für einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Zubehöroptionen ausgestattet.



Technische Daten		
Druck	(bar/MPa)	10-120/1-12
Wasserleistung	Qmin/Qmax (l/h)	310/440
Max. Zulufttemperatur	(°C)	40
Leistungsaufnahme	(A)	6,2
Spannung	(V)	230
Elektrische Anschlusswerte	(kW)	1,4
Gewicht	(kg)	6,2
Abmessungen	L x B x H (mm)	260 x 295 x 710
Schlauchlänge	(m)	6
Netzkabel	(m)	5

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse

Lieferumfang	
C&C Tornado PR Düse	126481120
C&C Powerspeed Düse	128500298
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•

Produktvorteile	
Aluminiumpumpe	Langlebige, hochwertige Pumpe
Click & Clean Düsenkonzept	Schneller und werkzeugloser Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör
Click & Clean Tornado PR Düse	Leichte Druckregulierung an der Düse
Click & Clean Powerspeed Düse	Leistungsstarke Düse gegen starken Schmutz
Transportwagen	Komfort und Mobilität
Kabelhaken	Zum einfachen Verstauen des Kabels
Automatik Start/Stop	Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist; spart Energie und verlängert die Lebensdauer

