

01.117300.01.001

Kontaktgrill 2 Thermostate für separate Temperatureinstellung

Multifunktionaler Kontaktgrill mit 2 Thermostaten für schnelle und gesunde Speisen. Dank der verschiedenen Positionen als Grill oder Kontaktgrill einzusetzen. Mit abnehmbaren, antihaltbeschichteten Platten und Fett-Abtropfsystem ausgestattet.

Eigenschaften

- Bratfläche: 29 x 23 cm
- 2 Regelbare Thermostate
- Abnehmbare Platten
- Einfach zu reinigen
- Schiebesystem für Höhenpositionierung
- Scharnieröffnung bis zu 180° Grad
- Herausnehmbare Fettauffangschale
- Antihaltbeschichtung
- Horizontale oder vertikale Lagerung
- Mit "Power" und "Ready" Leuchte
- Anti-Rutsch-Füße
- Deckel mit Sicherheitsverschluss
- Kabelaufwicklung
- Leistung: 2000 Watt



Logistische Daten

Verpackung

L x B x H (cm)	38.6 x 21 x 38
EAN-Nummer	8713016026279
Brutto Gewicht (kg)	5
Netto Gewicht (kg)	4.45

Verpackungseinheit

L x B x H (cm)	40.1 x 39.5 x 44
EAN-Nummer	8713016026286
Brutto Gewicht (kg)	11

Stückzahlen

Pro Verpackungseinheit	2	Container 20ft.	750
Per pallet	48	Container 40ft.	1580
Hi/Ti pallet	4 x 6	Container HQ	1870

