

Batterie-Werkstatt-Ladegerät, digital mit Starthilfe, 100A



Anwendung	• Für 6V / 12V AGM-, Gel-, Nass- und wartungsfreie Blei-Säure Batterien geeignet
Batteriekapazität	• 1,2 – 300Ah
Eingang	• 220 - 240V AC, 50/60Hz
Ladestrom (Wählbar)	• 2 / 10 / 20A
Starthilfe	• 100A
Dauerstromquelle	• 13,6V / 20A
Automatische Sicherung	• Bei Überhitzung, Kurzschluss und Verpolung
Größe (LxBxH)	• Ca. 24 x 24 x 21 cm
Kabellänge	• Ca. 1,8 m Ladekabel • Ca. 1,4 m Netzkabel
Material	• Robustes Metallgehäuse



- Lichtmaschinentester
- Große Multifunktionsanzeige – Ladefortschritt, Ladespannung, Ladestrom
- Batterie Analysefunktion – erkennt automatisch tiefentladene oder defekte Batterie
- Reaktivierungsfunktion für tiefentladene Batterie
- Ladeerhaltungsfunktion



Art.-Nr. 16623 VE 2 EAN 4006132 16623 8