

# Akku-Trimmer AdvancedGrassCut 36

## Effizient

dank 2-Speed-Motor- Kontrolle:  
Beste Schnittgeschwindigkeit  
unter jeder Bedingung

## Komfortables Arbeiten

mit der halbautomatischen  
Fadenverlängerung

## Einfache Handhabung & hohe Manövrierbarkeit

dank ergonomischem Design  
und geringen Gewicht



## Bequemes Trimmen

dank des Soft- Gripps  
für komfortable  
Handhabung

## Vielseitige Einsatz-Möglichkeiten mit der Bosch 36V Familie:

Der Akku ist bei allen 36V Geräten  
einsetzbar



# Akku-Trimmer **AdvancedGrassCut 36**

## Anwendungsnutzen

- Effizientes und komfortables Arbeiten dank geringem Gewicht bei optimaler Leistung
- Maximale Einsatzmöglichkeiten dank der Bosch 36 V- Akku- Familie
- Einfache Handhabung und hohe Manövrierbarkeit durch das ergonomische Design, dem Soft- Griff und der halbautomatischen Fadenverlängerung



## Technische Daten

- Akkuleistung 36 V/ 2,0 Ah
  - Laufzeit pro Akku/ Ladedauer 26 min/ 3,0 h
  - Schnittkreis 30 cm
  - Laufleistung 1000m<sup>2</sup>
  - Gewicht netto < 4,0 kg
- Lieferumfang: **AdvancedGrassCut 36**, Akku 36V/2,0 Ah, 90 min. Ladegerät, 1 Fadenspule, Bedienungsanleitung
  - Verpackungsgröße (L/B/H): 795 x 235 x 140 mm
  - Anzahl auf Palette/VPE: 35/1 Stk.
  - Waren-ID: 84672980
  - Bildnummern: 245012, 245025, 245029, 245038
  - Herstellland: China
  - Vorgänger: ART 30-36 LI 0600878N00
  - Erste Lieferung: Februar 2017

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Basispreis € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt.
<b>AdvancedGrassCut 36</b>	0600878N03	3165140887748		