

Akku-Trimmer **AdvancedGrassCut 36** ohne Akku / ohne Lader

Effizient

dank 2-Speed-Motor- Kontrolle:
Beste Schnittgeschwindigkeit
unter jeder Bedingung

Komfortables Arbeiten

mit der halbautomatischen
Fadenverlängerung

Einfache Handhabung & hohe Manövrierbarkeit

dank ergonomischem Design
und geringen Gewicht



Bequemes Trimmen
dank des Soft- Gripps
für komfortable
Handhabung

Vielseitige Einsatz-Möglichkeiten mit der Bosch 36V Familie:

Der Akku ist bei allen 36V Geräten
einsetzbar



Akku-Trimmer **Advanced**GrassCut 36 ohne Akku / ohne Lader

Anwendernutzen

- Effizientes und komfortables Arbeiten dank geringem Gewicht bei optimaler Leistung
- Maximale Einsatzmöglichkeiten dank der Bosch 36 V- Akku- Familie
- Einfache Handhabung und hohe Manövrierbarkeit durch das ergonomische Design, dem Soft- Gripp und der halbautomatischen Fadenverlängerung



Technische Daten

- Akkuleistung 36 V/ 2,0 Ah
- Laufzeit pro Akku/ Ladedauer 26 min/ 3,0 h
- Schnittkreis 30 cm
- Laufleistung 1000m²
- Gewicht netto < 4,0 kg

- Lieferumfang: **Advanced**GrassCut 36, 1 Fadenspule, Bedienungsanleitung
- Verpackungsgröße (L/B/H): 795 x 235 x 140 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35/1 Stk.
- Waren-ID: 84672980
- Bildnummern: 245012, 245025, 245029, 245038
- Herstellland: China
- Vorgänger: ART 30-36 LI Baretool 0600878N01
- Erste Lieferung: Februar 2017

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Basispreis € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt.
Advanced GrassCut 36 Baretool	0600878N04	3165140887779		