



Produktdatenblatt



Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-60 C

Werkzeugkonfiguration in der 18-Volt-Klasse

Die wichtigsten Daten

Gewicht inkl. Akku	1.8 kg
Drehmoment, max. (hart/weich)	60 / 31 Nm
Akkuspannung	18 V

**Bestellnummer:** 06019G1101[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Gewicht inkl. Akku	1.8 kg
Drehmoment, max. (hart/weich)	60 / 31 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 600 / 0 – 1,900 min-1
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1.5 / 13 mm
Bohrspindelgewinde	1/2"
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5 Ah
Ladedauer, ca.	45 min
Drehmomentstufen	20+1
Länge	173 mm
Höhe	248 mm
Zellentyp	Lithium-Ionen
Schalldruckpegel	87 dB(A)

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall	
Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²
Schrauben	
Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Personalisierte Einstellungen wie für die Präzisionskupplung können per Smartphone an die Anforderungen angepasst und gespeichert werden
- Sensitivität der Funktion KickBack Control ebenfalls über Fernzugriff verstellbar
- Kompatibel mit TrackMyTools, dem intelligenten Bestandsmanagementsystem von Bosch
- Kickback Control erhöht die Anwendersicherheit in Vergleich zu Elektrowerkzeugen ohne diese Funktion. Das Elektrowerkzeug wird abgeschaltet, wenn es sich plötzlich um die Bohrachsen dreht
- Kompakte Bauform: sehr kurze Kopflänge (nur 173 mm) für perfekte Handhabung
- Innovative COOLPACK-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLPACK)

Lieferumfang

Bestellnummer	06019G1101	06019G1100	06019G1102
Schnellladegerät GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓	✓	-
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 1 600 A00 R26	✓	-	-
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	✓	-
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät 1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC	✓	✓	-
2 x Akku GBA 18V 5,0 Ah 1 600 A00 2U5	✓	✓	-
Karton L-BOXX-ready	-	-	✓
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät 1 600 A00 2WA	-	-	✓