



At the heart of the image

I AM THE NIKON D5600

D5600



Empfohlenes Zubehör



AF-P DX NIKKOR 70-300 mm VR

Versionen

D5600 Gehäuse

Artikelnummer: VBA500AE
EAN-Code: 018208952069

D5600 KIT AF-P DX 18-55 VR

Artikelnummer: VBA500K001
EAN-Code: 018208952076

D5600 KIT AF-S DX 18-105 VR

Artikelnummer: VBA500K003
EAN-Code: 018208948321

D5600 KIT AF-S DX 18-140 VR (SD2)

Artikelnummer: VBA500K002
EAN-Code: 018208948338



I AM SHARING CREATIVITY

Die Nikon D5600 ist mit ihrem besonderen Featurepaket wie geschaffen für kreative Aufnahmen. Ihre fotografischen Möglichkeiten und die hervorragende Bildqualität stecken in einem äußerst leichten und kompakten Gehäuse, dass einen sicheren Griff und einen vielseitigen, beweglichen Monitor bietet. SnapBridge hält die Kamera auf Wunsch stets mit einem mobilen Endgerät verbunden, sodass die entstandenen Aufnahmen direkt und jederzeit zum Teilen zur Verfügung stehen.

Feature-Highlights:

Hervorragende Bildqualität: Der 24,2 Megapixel große DX-Format-Sensor liefert im Verein mit dem Expeed4 Bildprozessor besonders detailreiche und rauscharme Aufnahmen und bietet den großen Empfindlichkeitsbereich von ISO 100 bis 25.600.

Bilder leicht und schnell teilen: Mit SnapBridge kann zur Erfassung der Aufnahmen eine ständige Verbindung der Kamera mit dem mobilen Endgerät aufgebaut werden. So können schon während des Fotografierens die Bilder im Hintergrund übertragen werden. SnapBridge nutzt die energieeffiziente Bluetooth® Low Energy (BLE) Technologie*. Zusätzlich kann die integrierte Wi-Fi-Funktion über SnapBridge zum Übertragen von Filmdateien und zur Fernauslösung und -fokussierung der D5600 mit LiveView-Bild auf dem Monitor des mobilen Endgeräts genutzt werden.

Großer ultraflexibler und hochauflösender Touchscreen-Monitor: Komfortables Fotografieren und Filmen aus verschiedenen Blickwinkeln. Der bewegliche 8,1 cm-Monitor mit optionaler Touchscreen-Bedienung kann im LiveView auch zur Fokussierung und Auslösung per Fingertipp eingesetzt werden. Besonders praktisch bei der Sucherfotografie ist die Möglichkeit, während des Sucherblicks per Daumen eine der 8 möglichen Funktionen auf dem dann dunklen Monitor zu steuern, z.B. die intuitive und direkte Wahl eines der 39 AF-Messfelder.

Geschwindigkeit und Präzision: Das AF-System mit 39 Messfeldern erfasst das Motiv blitzschnell und behält es im Fokus, auch mitten in der Aktion und bei bis zu 5 Bildern pro Sekunde.

Full-HD-Videos und Zeitrafferaufnahme: Neben brillanten Full-HD-Videos im Kinolook und mit einer Bildrate von bis zu 60p erstellt die Kamera über die Funktion Zeitrafferaufnahme aus Intervallaufnahmen automatisch einen Zeitrafferfilm.

* Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Nikon und deren Tochtergesellschaften erfolgt unter Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

D5600 – TECHNISCHE DATEN

Effektive Auflösung	24,2 Millionen Pixel
Bildsensor	Nikon-DX-Format-CMOS Sensor
Sucher	Spiegelreflex-Pentaspiegel mit fester Position der Austrittspupille; Bildfeldabdeckung: ca. 95 %, Sucherbildvergrößerung: ca. 0,82-fach
Monitor	8,1 cm (3,2 Zoll) neig- und drehbarer Touchscreen mit ca. 1.037.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel von 170°, Bildfeldabdeckung: ca. 100 %
Zuweisbare Touch-Funktionen (Sucherfotografie)	Fokussmessfeld-Auswahl, ISO-Empfindlichkeitseinstellung inkl. Auto-ISO an/aus, Active D-Lighting, HDR, Autom. Belichtungsreihen, AF-Messfeldsteuerung, Gitterlinien an/aus, Blendeneinstellung im Modus A und M, Keine Funktion
Verschluss	Belichtungszeit von bis zu 1/4.000 Sekunde, Blitzsynchronzeit von bis zu 1/200 Sekunde
Serienaufnahmen	Bis zu 5 Bilder/s
ISO-Empfindlichkeit	ISO 100 bis 25.600
Autofokus	39 Fokussmessfeldern (einschließlich 9 Kreuzsensoren) und AF-Hilfslicht
Belichtungsmessung	2016 Pixel RGB-Sensor
Integriertes Blitzgerät	Ja
Bildprozessor	EXPEED 4, Picture Control, Active D-Lighting
Video	Video: .MOV/H.264; Audio: LPCM 1.080, 60p/50p; hohe Qualität/Normal 1.080, 30p/25p/24p; hohe Qualität/Normal 720, 60p/50p; hohe Qualität/Normal Zeitrafferaufnahme
Audio	Integriertes Stereomikrofon
Schnittstellen	HDMI-Ausgang (nicht verfügbar für 60p/50p Filme), HDMI-Mini (Typ C), HDMI-CEC Support
Video	1.080, 60p/50p; hohe Qualität/Normal 1.080, 30p/25p/24p; hohe Qualität/Normal 720, 60p/50p; hohe Qualität/Normal
Kabellose Verbindung	Bluetooth Low Energy (BLE), NFC, WiFi in Verbindung mit SnapBridge
Speichermedien	SD-Speicherkarten und UHS-I-kompatible SDXC-Speicherkarten
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku EN-EL14a (mit Akku-Schutzkappe), Akkuladegerät MH-24, Okularabschluss DK-25, Gehäusedeckel BF-1B, Trageriemen AN-DC3
Abmessungen (H × B × T)	ca. 97 × 124 × 70 mm
Gewicht	ca. 465 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 415 g (nur Kameragehäuse)

