



### DJE-600 / 400 Jagd Entfernungsmesser

Kompakter optoelektronischer Laser-Entfernungsmesser mit grün-schwarzer oder orange- schwarzer Gummiarmierung. Ermöglicht schnelles und präzises Messen von Distanzen zu stehenden Objekten innerhalb einer Entfernung von bis zu 400 m / 600 m. Die Messungen lassen sich bequem durchführen und auslesen über die im Bildfeld eingeblendete LCD Anzeige. Bei Messungen über 150 m werden störende Objekte im Nahbereich wie z.B. Äste oder Stromleitungen außer Acht gelassen. Das Monokular mit 6facher Vergrößerung eignet sich bestens für Naturbeobachtungen und ideal für die Jagd, den Schießsport und viele weitere Outdoor-Aktivitäten.

Lieferung erfolgt inklusive Nylonetui, Handschlaufe und Reinigungstuch.



Technische Daten	DJE-400	DJE-600
Messbereich	5 - 400 m	5 - 600 m
Messgenauigkeit	+/- 1 m	
Messdauer	0,3 s	
Messmethoden	Standard, Regen, Nebel, >150 m	
Messeinheit	Meter oder Yards	
Laser Typ	905 nm	
Fadenkreuz	Zum Anpeilen des Objekts	
Monokular	6 x 25 mm; MC vergütete Frontlinse	
Sehfeld auf 100 m	122 m	
Einsatztemperatur	-10 bis +50°C	
Batterie (nicht enthalten)	CR2	
Abmessungen	115 x 40 x 42 mm	
Gewicht	220 g	

Modell	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
DJE-600 orange	900408	4000461084614	
DJE-400 grün	900410	4000461084621	