



NEW **DMX** **COB** **RGB**

EUROLITE LED PML-80 COB RGB 80W Spot/Wash
Farbwechsler für den Dauereinsatz mit 80-W-COB-LED

- Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 16° auf ca. 36°) durch zusätzliche Linse möglich (im Lieferumfang enthalten)
- Flickerfreie Projektion
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter, besonders leise im Betrieb

Best.-Nr. 41602595

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	65 W
DMX-Steuerkanäle:	3/5/6/7/8
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Anzahl der LEDs:	1
LED-Typ:	80-W-COB, RGB
Abstrahlwinkel:	16°/36°
Maße (LxBxH):	175 x 169 x 257 mm
Gewicht:	2 kg



NEW **DMX** **WW** **RDM**

EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot
Kleiner und robuster LED-Theaterscheinwerfer

- Ausgestattet mit einer 40-W-WW-LED
- CRI von >90
- Farbtemperatur: 3000K
- Mit Plankonvexlinse
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Flickerfreie Projektion
- Manueller, stufenloser Zoom

Best.-Nr. 41602080

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	40 W
DMX-Steuerkanäle:	1/2
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
LED-Typ:	40 W, warm weiß
Anzahl der LEDs:	1
Farbtemperatur:	3000 K
Abstrahlwinkel:	11-37°
Maße (LxBxH):	334 x 195,3 x 172,7 mm
Gewicht:	3,6 kg



NEW **DMX** **RGBW** **COB** **RDM**

EUROLITE LED THA-60PC Theater-Spot
LED-Theaterscheinwerfer mit Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen

- Ausgestattet mit einer 60-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Mit Plankonvexlinse
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Flickerfreie Projektion
- 5, 6 oder 7 DMX-Kanäle wählbar
- Manueller, stufenloser Zoom
- Drehbarer Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. 41602110

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	60 W
DMX-Steuerkanäle:	5/6/7
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
LED-Typ:	60-W-COB
Anzahl der LEDs:	1
Abstrahlwinkel:	7-39°
Maße (LxBxH):	334 x 195,3 x 172,7 mm
Gewicht:	3,6 kg

