

Handtacker

J-25

EAN 4009729 057346

NOVUS®



Funktionsbeschreibung

Kleiner Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken und in der Werkstatt. Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus. Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	180 x 28 x 92 mm
Zolltarifnummer	82055980
Herkunftsland	CN
Herkunftsregion	010
VPE1 (ST), Inhalt	1
VPE1, Länge	18 cm

VPE1, Breite	2,8 cm
VPE1, Höhe	9,15 cm
VPE1, Bruttogewicht	0,628 kg
VPE1, Nettogewicht	0,617 kg
VPE2 (KAR), Inhalt	6