

➤ MIDLAND XT 30 PMR446 Sprechfunkgeräte



- ▶ Hervorragende Gesprächsqualität
- ▶ Geringe Störanfälligkeit
- ▶ 38 Kodierungstöne für ungestörte Gespräche (CTCSS)
- ▶ 16 Kanäle



Technische Daten:



- ▶ Kanäle: 16 (8 + 8 voreingestellt)
- ▶ 38 CTCSS-Töne
- ▶ Leistung: 500 mW ERP
- ▶ Nachrauschunterdrückung
- ▶ Vox-Funktion
- ▶ Alphanumerisches LC-Display
- ▶ CALL-Funktion
- ▶ Kanalsuchlauf (SCAN)
- ▶ Betriebstemperatur -20°C bis +55°C
- ▶ Batterielaufzeit ca. 5 Stunden
- ▶ Reichweite: Bis zu 6 km
- ▶ Gewicht: 75 g
- ▶ Abmessungen B/H/T: 48 x 90 x 32 mm
- ▶ MIC/SPK-Zubehörschluss 2-polig
- ▶ Ladebuchse: Micro-USB

Ein kleines und einfach zu bedienendes PMR446 Handfunkgerät mit allen wichtigen Funktionen. Ideal für den Einsatz im Freizeitbereich.

Es verfügt über 16 Kanäle sowie 38 CTCSS-Töne für ungestörte Gespräche, Nachrauschunterdrückung, Vox - Freisprechfunktion, CALL-Funktion und Kanalsuchlauf sowie ein alphanumerisches LC-Display. Die Leistung beträgt 500 mW ERP.

Das Funkgerät verfügt über einen 2-poligen MIC/SPK-Zubehörschluss und einer Micro-USB-Ladebuchse

Lieferumfang:

2 x XT30 Funkgeräte, 6 x AAA Akkus, Doppel-USB-Ladekabel, 2 x Gürtelclip

- ▶ Art.-Nr.: C1177

Alan Electronics GmbH