

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Peltor™ Kommunikationslösungen

**Cleverere Lösungen.
Einfache Kommunikation.**

3M™ Peltor™ Kommunikationslösungen – niveaunabhängige Gehörschützer im Vergleich.

Je nach Einsatzgebiet sind die Anforderungen an Gehörschutz in Verbindung mit perfekter Kommunikation ganz unterschiedlich. Unsere Übersicht soll Ihnen helfen, schnell und einfach die passende Lösung zu finden. Darüber hinaus stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter gerne mit fachlichem Rat zur Seite. Nutzen Sie unsere **Helpline +49 (0) 2131 14 26 04 (DE), +43 (0) 1 86 686 541 (AT) oder +41 (0) 44 724 92 21 (CH)** und vereinbaren Sie nach Bedarf einen Termin.

Eigenschaften	ProTac III	ProTac III Slim	Tactical XP	ProTac Shooter	
					
Maximale Verstärkung (max 82 dB)	(+) 2 dB	(+) 2 dB	~ (+) 18 dB	(+) 8 dB	
Lautstärkestufen (LDF)	5	5	~ 65	5	
Automatische Abschaltung	4 h	4 h	2 h	4 h	
Optional als Headset erhältlich	nein	nein	ja	nein	
Sprachführung	ja	ja	ja	ja	
Kopfbügel	ja	ja	ja	ja	
Faltbarer Kopfbügel	nein	nein	ja (Lederbügel)	nein	
Helmbefestigung	ja	ja	ja	nein	
Nackenbügel	nein	nein	ja	nein	
Farben	schwarz	schwarz	schwarz	grün	
Optionale Einstellmöglichkeiten	nein	nein	ja	nein	
Batterielebenszeit	~ 100 h	~ 100 h	~ 1.000 h	~ 100 h	
Gewicht	355 g	303 g	400 g	355 g	
SNR (Kopfbügel)	32 dB	26 dB	31 dB	32 dB	
Stecker für Audioeingang (begrenzt auf 82 dB)	3,5 mm	3,5 mm	J22	3,5 mm	
Wiedergabe (LDF)	stereo	stereo	stereo	stereo	
Audioeingang	stereo	stereo	mono	stereo	
Beibehaltung der letzten Einstellungen	ja	ja	ja	ja	
Batterien	2 × 1,5V AA	2 × 1,5V AA	2 × 1,5V AA	2 × 1,5V AA	



	ProTac Hunter	SportTac	LEP-100 LEP-100-EU	TEP-100 TEP-100-EU	ComTac XPI
					
	(+) 8 dB	~ (+) 16 dB	~ (+) 10 dB	~ (+) 10 dB	~ (+) 15 dB
	5	~ 65	3	2	–
	4 h	2 h	2 h	2 h	2 h
	nein	nein	nein	nein	ja
	ja	nein	nein	nein	ja
	ja	ja	nein	nein	ja
	nein	ja	nein	nein	ja
	nein	nein	nein	nein	ja
	nein	nein	nein	nein	ja
	grün	schwarz, rot, grün, orange, weiß, neonpink, neongrün	gelb	schwarz	schwarz u. grün
	nein	nein	nein	nein	ja
	~ 100 h	~ 600 h	~ 16 h	~ 16 h	~ 600 h
	303 g	318 g	4 g	4 g	318 g
	26 dB	26 dB	32/38 dB	32/38 dB	28 dB
	3,5 mm	J22	nein	nein	J22
	stereo	stereo	stereo	stereo	stereo
	stereo	mono	nein	nein	mono
	ja	ja	ja	ja	ja
	2 × 1,5V AA	2 × 1,5V AAA	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	2 × 1,5V AA



3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon +49 (0) 2131 14 26 04
Telefax +49 (0) 2131 14 32 00
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.de

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon +43 (0) 1 86 686 541
Telefax +43 (0) 1 86 686 229
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.at

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon +41 (0) 44 724 92 21
Telefax +41 (0) 44 724 94 40
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.ch