

**Beschreibung:** Die flexiblen Relicon® Kabelgarnituren dienen zur Reparatur und zum Verbinden von flexiblen Leitungen (z.B. H05RR-F, H07RN-F oder H07BQ-F) im Niederspannungsbereich.

**Anwendungsgebiete:** In Innenräumen  
Im Erdreich  
Im Freien  
Im Wasser  
In Installationskanälen

**Merkmale:** Trommelbar  
Einfache und schnelle Montage  
Sehr abriebbeständig  
Dauerhaft flexibel, auch bei Minusgraden

**Eigenschaften:** Sofort betriebsbereit  
Längs- und querwasserdicht  
Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar  
Beständig gegen Erdalkalien, chemische Einflüsse und UV-Strahlen+  
Sehr gute Haftung auch bei permanenter Biegebeanspruchung

**Lagerfähigkeit:** 24 Monate

**Lieferumfang:** Gießharz Relicon® PUR 44 Flex mischfertig im transparenten  
2- Kammerbeutel  
Formschalen mit Zubehör  
SF- Einfüllstutzen  
Schutzhandschuhe  
Schmirgelleinen  
Relicon® Profi 150 PVC Isolierband  
Relicon® Expert 123  
Reinigungstuch  
Kunststoffgewebestreifen  
Montageanleitung

**Hinweis:** Die Garnitur enthält keine Verbinder

**Prüfungen:** CENELEC HD 631.1 S2 (Gießharzprüfung)

Artikelnr.	Typ	Kabel Durchmesser	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>		Muffenmaße A/B		Harzmenge
		mm (von- bis)	von	bis	Länge mm	Durchmesser mm	
435-00200	F-11 PUR BK	11-16	4 x 1,5	5 x 4	375	31	250/300
435-00201	F-12 PUR BK	17-20	4 x 4	5 x 6	375	34	350/420
435-00202	F-13 PUR BK	21-27	4 x 10	5 x 16	450	42	400/480
435-00203	F-14 PUR BK	25-32	4 x 16	5 x 25	450	42	600/720
435-00204	F-15 PUR BK	30-38	4 x 25	5 x 35	440	46	655/786

