



QUALITY ★ ★ ★ ★ ★



## Speaker Wire SP-7

### Lautsprecherkabel 2 x 0,75mm<sup>2</sup>, Mini-Spule

Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel, aufgewickelt auf einer Mini-Spule. Geeignet ist das Lautsprecherkabel für Verstärkerleistung bis ca. 70 Watt Leistung pro Verstärker-Kanal. Der Einsatz von sauerstofffreiem OFC-Kupfer als Leitermaterial sorgt dafür, dass dieses Lautsprecherkabel ein äußerst klares und naturgetreues Klangbild aufweist. Das Kabel ist darüber hinaus aus sehr vielen ultradünnen verseilten Kupferlitzen aufgebaut – ca. 0,20 mm Querschnitt pro Einzellitze. Auf Grund dieser aufwändigen Verarbeitung wird eine besonders hohe Leitfähigkeit und Flexibilität des gesamten Kabels erreicht.

### Features

- ✓ Stereo-Lautsprecherkabel
- ✓ Empfohlen bis 70 Watt
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ ultradünne Einzellitzen
- ✓ hochflexibles Kabel


### Technische Daten

Kabelquerschnitt 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Kabel-Geometrie flach



Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Speaker Wire SP-7 1000	201	10 m	transparent
Speaker Wire SP-7 2000	202	20 m	transparent
Speaker Wire SP-7 3000	205	30 m	transparent
Speaker Wire SP-7 1000	206	10 m	weiß
Speaker Wire SP-7 2000	207	20 m	weiß
Speaker Wire SP-7 3000	208	30 m	weiß

#### ANSCHLUSS



Terminal Terminal

#### SIGNALART



Audio

#### SIGNALRICHTUNG



Bi-Direktional