

## HRT 8772 TWIN

DVB-T2 HD-Receiver für freenet TV mit 2 Empfangsteilen, USB-Rekorder und Media-Player

freenet TV

Einfach. Besser.  
Fernsehen über  
DVB-T2 HD.



DVB-T2 HD



## XORO HRT 8772 TWIN

- Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD)
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- Zertifiziert für den Empfang von **freenet TV**
- USB-**Aufnahmefunktion und Timeshift**
- **TWIN-Tuner** (zwei Empfangsteile) für zwei Aufnahmen zur selben Zeit
- **HDMI-** (bis zu Full HD/1080p) und **2x USB-Port, Mini-Scart & S/PDIF (optisch)**
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment-**LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videtext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien

# XORO HRT 8772 TWIN

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12V DC/1,5A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	max.: 18W; Typisch: 9W; Standby: <0,5W
Abmessungen	185x125x38mm
Gewicht	0,53kg (Receiver, Fernbedienung und Netzteil)

### 2x DVB-T/T2 Tuner

Eingangsfrequenz	174-230MHz, 470-858MHz
Impedanz	75Ohm
Antennenversorgung	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze	1000 Sender
Favoritengruppen	8 (individuell benennbar und sortierbar)

### Dekoder

Videodekodierung	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1 bis zu 1920x1080p
Videoauflösung	ISO/IEC 11172 Layer I & II

### Anschlüsse

Video/Video	HDMI (bis 1080p), 3,5mm AV <sup>1</sup> , Mini-SCART (RGB/FBAS/Audio/Schaltspannung) <sup>1</sup>
Antenne	Antenneneingang (IEC)
Daten	2x USB 2.0 (Vorder- und Rückseite, Ethernet, Chipkartenleser (UICC 2FF) <sup>2</sup>

### Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, 4 Stellen
Nahbedienung	6 Tasten (Standby, OK, Sender +/-, Lautstärke +/-)

### Media Player

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Audio	MP3
Bilder	JPEG, BMP

### USB Rekorder<sup>3</sup>

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
Aufnahmeformat <sup>4</sup>	TS-Datei
Timer-Anzahl	64
Timer-Wiederholung	Einmal/täglich/wöchentlich/Mo. - Fr./Sa. - So.
Weiteres	Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme, 2 Aufnahmen zur selben Zeit, 2 Timer-Aufnahmen zur selben Zeit, Wiedergabe vorhandener Aufnahmen während laufender Aufnahmen

### Netzwerk (Stand 01/2017)

Funktionen	Wettervorhersage, RSS-FeedReader
------------	----------------------------------

### Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

### Passendes Zubehör (separat erhältlich)

Mini-DIN zu SCART-Kabel	Artikelnummer: ACC400513
AV-Kabel (Klinke zu Cinch)	Artikelnummer: ACC400514

## Lieferumfang

- **XORO HRT 8772 TWIN**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**
- **Netzteil**

Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO **HRT 8772 TWIN** erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu **Full HD**. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die **privaten Programme**. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Die Erstinstallation des Receivers ist **nach wenigen Tastendrücken abgeschlossen**. Übersichtliche und einfach **verständliche Bildschirmmenüs** erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.

Der HRT 8772 TWIN verfügt über eine Vielzahl von unterschiedlichen Anschlüssen. So bietet er einen digitalen Audioausgang (**S/PDIF optisch**), **2 USB-Anschlüsse** (vorder- und rückseitig), **HDMI** und analoge Audio- und Videoausgänge (1x AV<sup>1</sup>, 1x Mini-SCART<sup>1</sup>)

Durch Anschluss eines USB-Speichergerätes verwandelt sich der XORO HRT 8772 TWIN in einen **Rekorder mit Timeshift-Funktion**. Der Receiver verfügt über **zwei Empfangsteile**, daher sind zwei Aufnahmen unterschiedlicher Sender zur gleichen Zeit möglich.



## Handelsdaten

Abmessungen OVP	265x206x59mm
Gewicht OVP	0,76kg
Exportkartonmaße	431x320x286mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkartongewicht	8,2kg

EAN	4260427611203
Artikelnummer	SAT100578



[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

Kundendienst 04161 800 24 24

**MAS Elektronik AG**  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland  
Telefon: 04161 800 24 0  
Fax: 04161 800 24 61  
xoro@mas.de  
[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

<sup>1</sup> proprietär, Adapterkabel erforderlich

<sup>2</sup> Das Irdeto Cloaked CA des Receivers erfordert keine Chipkarte. Der Kartenleser ist für eine eventuelle zukünftige Verwendung vorhanden.

<sup>3</sup> Verschlüsselte Sender können die Aufnahme- und Timeshift-Funktion abschalten oder einschränken.

<sup>4</sup> Aufnahmen werden verschlüsselt auf dem Aufnahme-Laufwerk gespeichert und können nur von dem Gerät wiedergegeben werden, welches die Aufnahme ursprünglich gemacht hat. Zukünftige Firmware-Versionen legen Aufnahmen von unverschlüsselten Sendern unverschlüsselt auf dem Aufnahme-Laufwerk ab.