

HICON ▶ Audio ▶ **KLINKEN-STECKVERBINDER****HICON**
CONNECTORS

An Klinkenstecker werden viele unterschiedlichste Anforderungen gestellt: Während der Gitarrist einen schweren und robusten Verbinder bevorzugt, benötigt der Studiotechner einen kleinen, unauffälligen Stecker, der in den eng bebauten Patchbays nicht all zu viel Platz in Anspruch nimmt.

Besonders beliebt bei Gitarristen ist dabei der schwarze **HICON HI-J63M04** nach amerikanischer Bauart, welcher ohne Probleme ein dickes Gitarrenkabel oder auch ein Speakerkabel mit großem Durchmesser aufnehmen kann.

Er ist mit einem robusten Massivpin und einer zuverlässigen Klemmzugentlastung

ausgestattet. **HICON HI-J63M** und **HI-J63M03** werden aufgrund der niedrigen Übergangswiderstände sehr gerne in Verbindung mit High End Gitarrenkabeln verwendet.

Ein echtes Highlight ist der **TRICONE XXL** Klinkenverbinder **HI-J63TC-SM** für die einfache und schnelle Selbstmontage ohne zu Löten, ideal für alle Vorort-Montagen.

Der neue **HICON** Klinkenstecker **HI-J63MP-B** und **HI-J63SP-B** besitzt die gleiche Qualität, welche auch sein „großer Bruder“ **HI-J63M** oder die Stereovariante **HI-J63S** auszeichnet, allerdings ist er mit einer marktüblichen 3-Spannzangen-

Zugentlastung ausgestattet statt der für **HICON** typischen 4-Spannzangen-Zugentlastung. Das Gehäuse ist nicht leitend, es wird auf den Gold-Tip verzichtet, statt der Metallkappe verwenden wir eine robuste Kunststoff-Abschlusskappe.

Zusätzlich werden die neuen Klinkenverbinder mit Transparentringen zur nachträglichen Beschriftung oder Farbkodierung geliefert.

Wir gewähren auf alle HICON Klinkenverbinder 5 Jahre Garantie!

Verschiedene Klinken-Adapter finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der Rubrik „Audio-Adapter“!



Mit transparentem Codiererring für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!



x00267



6,3 mm Klinkenstecker BASIC mit Massivpin
Metallgehäuse mit Kunststoffkappe mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung. Max. Kabel-Ø 7,0 mm. Farbige Codierringe siehe nächste Seite.

NEW!

Mit 3-Backen-Spannzangen-Zugentlastung

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. mono	BESTELL-NR. stereo
1 2-pol male, mono. 6,3 mm Klinke Metallgehäuse schwarz, nicht leitende Oberfläche	HI-J63MP-B	-
2 3-pol male, stereo. 6,3 mm Klinke Metallgehäuse schwarz, nicht leitende Oberfläche	-	HI-J63SP-B
3 2-pol male, mono. 6,3 mm Klinke Metallgehäuse vernickelt	HI-J63MP	-
4 3-pol male, stereo. 6,3 mm Klinke Metallgehäuse vernickelt	-	HI-J63SP



Mit transparentem Codiererring für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!



x00269



6,3 mm Klinkenstecker mit verdrehgesichertem Massivpin mit Goldtip
Vollmetallgehäuse mit Metallkappe in Silbermatt-Finish (velvet chrome) mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung. Max. Kabel-Ø 7,8 mm. Farbige Codierringe siehe nächste Seite.



Mit 4-Backen-Spannzangen-Zugentlastung

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. mono	BESTELL-NR. stereo
5 2-pol male, mono. 6,3 mm Klinke Massivpin, Goldpin	HI-J63M	-
6 3-pol male, stereo. 6,3 mm Klinke Massivpin, Goldpin	-	HI-J63S