

HICON ▶ Audio ▶ **KLINKEN-STECKVERBINDER****HICON**  
CONNECTORS**TOP SELLER**

Mit transparentem Codiering für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!



x00270

**6,3 mm Klinkenstecker PRO mit verdrehgesichertem Pin**

Vollmetallgehäuse mit Metallkappe, schwarz.

Max. Kabel-Ø 7,8 mm. Mit Spannzangen-Zugentlastung.

**BESCHREIBUNG**

**1** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke  
**Massivpin**

**BESTELL-NR.**  
**mono**
**HI-J63M03**
**BESTELL-NR.**  
**stereo**

-

**2** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke  
**Massivpin, vergoldet**

**HI-J63M03-G**

-

**3** 3-pol male, **stereo**. 6,3 mm Klinke  
**Massivpin**

-

**HI-J63S03**

**4** 3-pol male, **stereo**. 6,3 mm Klinke  
**Massivpin, vergoldet**

-

**HI-J63S03-G****5 Farbcodieringe für HICON-Klinkenstecker****BESCHREIBUNG****FARBE****BESTELL-NR.**

■ Rot

**HI-JC-RT**

■ Orange

**HI-JC-OR**

■ Gelb

**HI-JC-GE**

■ Grün

**HI-JC-GN**

■ Blau

**HI-JC-BL**

■ Schwarz

**HI-JC-SW**

■ Rot (doppelte Breite)

**HI-JC-RT6**

■ Blau (doppelte Breite)

**HI-JC-BL6**

■ Schwarz (doppelte Breite)

**HI-JC-SW6**

□ Transparent (doppelte Breite)

**HI-JC-TR6**

Passend zu: **HI-J63MP-B, HI-J63SP-B, HI-J63M, HI-J63S, HI-J63M03, HI-J63M03-G, HI-J63S03, HI-J63S03-G.**

Für vielfältige Farbkombinationen können zwei Farbcodieringe (in einfacher Breite) verwendet werden.

**NEW!**

Mit 3-Backen-Spannzangen-Zugentlastung



x00273

**6,3 mm Klinkenstecker, Goldtip**

Metallgehäuse, 90° abgewinkelt

Max. Kabel-Ø 8,0 mm.

**BESCHREIBUNG**

**6** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke  
**90° abgewinkelt**

**BESTELL-NR.**  
**mono**
**HI-J63MA06**
**BESTELL-NR.**  
**stereo**

-

**7** 3-pol male, **stereo**. 6,3 mm Klinke  
**90° abgewinkelt**

-

**HI-J63SA06****NEW!**

x00275

**6,3 mm Klinkenstecker, Goldtip**

Metallgehäuse, schwarz

Max. Kabel-Ø 7,5 mm, inklusive Knickschutz max. 5,0 mm

Mit Klemm-Zugentlastung.

**BESCHREIBUNG**

**8** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke

**BESTELL-NR.**  
**mono**
**HI-J63M07**
**BESTELL-NR.**  
**stereo**

-

**9** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke  
**90° abgewinkelt**

**HI-J63MA07**

-

**Passende Farbcodierung:****HI-UC...**

Siehe nächste Seiten!