



x00222



1

NEW!



2

3-pol XLR BASIC, versilberte Kontakte

Metallgehäuse vernickelt

Kunststoffkappe schwarz

mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung.3-Backen-Spannzangen-Zugentlastung
für Kabel-Ø 3,5 bis 7,0 mmMit transparentem Codiering
für Ihre nachträgliche
individuelle Beschriftung!**BESCHREIBUNG**

1 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte

2 3-pol female. Versilberte Kontakte

**BESTELL-NR.
male****HI-X3CM-V**

-

**BESTELL-NR.
female**

-

HI-X3CF-V

x00223



3

NEW!



4

3-pol XLR BASIC, versilberte Kontakte

Metallgehäuse schwarz, nicht leitende Oberfläche

Kunststoffkappe schwarz

mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung.

3-Backen-Spannzangen-Zugentlastung

Mit transparentem Codiering
für Ihre nachträgliche
individuelle Beschriftung!**BESCHREIBUNG**

3 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte

4 3-pol female. Versilberte Kontakte

**BESTELL-NR.
male****HI-X3CM-BLK**

-

**BESTELL-NR.
female**

-

HI-X3CF-BLK

x00224



5



6

3-pol XLR, versilberte KontakteMetallgehäuse schwarz, **90° abgewinkelt**

(Einsatz nicht drehbar).

Für Kabel-Ø 6,0 bis 8,0 mm.

Mit doppelter Zugentlastung und Ersatzschraube.

BESCHREIBUNG

5 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte

6 3-pol female. Versilberte Kontakte

**BESTELL-NR.
male****HI-X3RM-M**

-

**BESTELL-NR.
female**

-

HI-X3RF-M