

Kleiner Mann, ganz groß

Die Mini-Klinkenverbinder mit ihren 3,5 mm finden Verwendung an unzähligen Kompaktgeräten wie MP3-Player, Soundkarten, Bodypacks etc.

Das HICON- Sortiment bietet hier eine Vielzahl an unterschiedlichen Besonderheiten wie die Versionen

- mit Schraubverriegelung für mobile Anwendungen (z.B. Bodypacks)
- mit großer Kabelaufnahme (für Zwillingskabel, dicke Kabel)
- mit Spannzangenzugentlastung (für hohe Zugbeanspruchung)
- mit Schraubadapter 6,3 mm (für Kopfhörer etc.)
- 90° abgewinkelt

Alle Versionen besitzen echtvergoldete Massivpins und 5 Jahre Garantie.



3,5 mm Klinkenstecker mit echtvergoldetem Pin. 3-pol, verriegelbar über Schraubgewinde.

Metallgehäuse, schwarz.

Max. Kabel-Ø 5,8 mm. Mit Klemm-Zugentlastung.

Passende Knickschutztülle für Male-Version siehe unten



x00305

BESCHREIBUNG

1 3-pol male, 3,5 mm Stereo-Klinke

BESTELL-NR.
male

HI-J35S-SCREW-M

BESTELL-NR.
female

–

2 3-pol female, 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse

–

HI-J35S-SCREW-F



3,5 mm Klinkenstecker mit echtvergoldetem Pin.

Metallgehäuse, schwarz. Mit Klemm-Zugentlastung.



x00307

BESCHREIBUNG

3 3-pol male, 3,5 mm Stereo-Klinke.

Max. Kabel-Ø 8,4 mm.

BESTELL-NR.
male

HI-J35S02

BESTELL-NR.
female

–

4 4-pol male, 3,5 mm Klinke.

Max. Kabel-Ø 8,4 mm.

HI-J35T02

–

Mit Zusatzpol für A/V-Anwendungen

5 3-pol male, 3,5 mm Stereo-Klinke. Kompakte Bauform

Max. Kabel-Ø 6,5 mm.

HI-J35S03

–



NEW!

3,5 mm Klinkenstecker mit echtvergoldetem Pin.

Metallgehäuse, schwarz. Kabel-Ø 4,0 - 6,8 mm. Mit Löffahne und **Spannzangen-Zugentlastung.**



x01437

BESCHREIBUNG

6 2-pol male, vergoldete Kontakte, Mono

BESTELL-NR.
male

HI-J35M04

BESTELL-NR.
female

–

7 3-pol female, vergoldete Kontakte, Stereo

HI-J35S04

–



NEW!



x01445

Knickschutztülle, Gummi, schwarz

für HI-J35S-SCREW-M und HI-J3563S.

Max. Kabel-Ø 3,8 mm

BESCHREIBUNG

8 Knickschutztülle

BESTELL-NR.

HI-KS38