

HICON ▶ Video ▶ **BNC-VERBINDER 3G-SDI / 6G-SDI****HICON**
CONNECTORS**NEW!**

6G-SDI 3G-SDI SDI/HD-SDI HDTV



1

6G-SDI-Broadcast, BNC-Kabelstecker Crimp 75 Ω, hartvergoldete Kontaktflächen, 4 µm, Innengewinde in Pinaufnahme
Gehäuse: Messing/Berylliumbronze hartvergoldet, korrosionsbeständig veredelt.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
1 6G-SDI, 2-pol, male für Kabel: SC-Vector 0.8/3.7, Farbtülle KS59 (Passendes Werkzeug: HT-CRIMPSET)	BNC0.8/3.7-6G
6G-SDI, 2-pol, male für Kabel: SC-Vector Plus 1.2L/5.0, SC-Vector Plus 1.2L/4.8DZ, SC-Astral LLX, Transit MC3031, Transit MC3231, Farbtülle KS1250 (Passendes Werkzeug: HT-CRIMPSET)	BNC1.2/5.0-6G
6G-SDI, 2-pol, male für Kabel: SC-Vector Plus 1.6L/7.3, SC-Vector Plus 1.6/7.0, Farbtülle KS1673 (Passendes Werkzeug: HT-CRIMPSET)	BNC1.6/7.3-6G



x00505

3G-SDI SDI/HD-SDI HDTV



2

HD-SDI/3G-SDI-Broadcast, BNC-Einbaubuchse Crimp 75 Ω, hartvergoldete Kontaktflächen 4 µm, Innengewinde in Pin
Gehäuse: Messing/Berylliumbronze hartvergoldet, korrosionsbeständig veredelt.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
2 HD-SDI/3G-SDI, 2-pol, female, Masse isoliert, passend in D-Flansch für Kabel: SC-Slimline (RCB), Transit, Transit Kombi HD, Observer1 HD, Transit MC5230HD, Transit MC5231HD06	BNC0.6/2.8FEH [SYS BOXX]
2 HD-SDI/3G-SDI, 2-pol female, Masse isoliert, passend in D-Flansch für Kabel: SC-Vector 0.8/3.7	BNC0.8/3.7FEH [SYS BOXX]
HD-SDI/3G-SDI, 2-pol female, Masse isoliert, passend in D-Flansch , (ohne Abb.) keine Farbcodierung möglich, (ohne Abb.) für Kabel: SC-Vector Plus 1.2/5.0, SC-Vector Plus 1.2/4.8DZ, SC-Astral LLX, Transit MC3031, Transit MC3231	BNC1.2/5.0FEH [SYS BOXX]



x00508



3

NEW! HD-SDI/3G-SDI, 2-pol female, Masse isoliert, passend in D-Flansch , (ohne Abb.) für Kabel: SC-Vector Plus RCB 1.6L/7.3, 1.6/7.1	BNC1.6/7.3FEH [SYS BOXX]
3 HD-SDI/3G-SDI, 2-pol, female, Masse isoliert, mit D-Flansch Metall mit M3-Gewinde für Kabel: SC-Slimline (RCB), Transit, Transit Kombi HD, Observer1 HD, Transit MC5230HD, Transit MC5231HD06	BNC0.6/2.8FDH [SYS BOXX] [D]
3 HD-SDI/3G-SDI, 2-pol female, Masse isoliert, mit D-Flansch Metall mit M3-Gewinde für Kabel: SC-Vector 0.8/3.7, Transit MC223HD	BNC0.8/3.7FDH [SYS BOXX] [D]
HD-SDI/3G-SDI, 2-pol female, Masse isoliert, mit D-Flansch Metall mit M3-Gewinde für Kabel: SC-Vector Plus 1.2/5.0, SC-Vector Plus 1.2/4.8DZ, SC-Astral LLX, Transit MC3031, Transit MC3231	BNC1.2/5.0FDH [SYS BOXX] [D]
NEW! HD-SDI/3G-SDI, 2-pol female, Masse isoliert, mit D-Flansch Metall mit M3-Gewinde , (ohne Abb.) für Kabel: SC-Vector Plus RCB 1.6L/7.3, 1.6/7.3	BNC1.6/7.3FDH [SYS BOXX] [D]



4

NEW!

BNC-Einbaubuchse, Patch-Version für alle 50 Ω Patchkabel
Metallgehäuse. Passende Farbcodierung: **BNC-FC...**

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
4 2-pol, female Masse isoliert	BNC-FP50 [SYS BOXX]
5 2-pol, female, mit D-Flansch Metall mit M3-Gewinde Masse isoliert	BNC-FP50D [SYS BOXX] [D]



x00509

BNC-Einbaubuchse, Patch-Version für alle 75 Ω Patchkabel
Metallgehäuse. Passende Farbcodierung: **BNC-FC...**

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
4 2-pol, female Masse isoliert, HDTV-Version	BNC-FP-HD [SYS BOXX]
5 2-pol, female, mit D-Flansch Metall mit M3-Gewinde Masse isoliert, HDTV-Version	BNC-FPD-HD [SYS BOXX] [D]