

ANSMANN X-Power Alkaline Batterie Mini AAAA / LR08 2er Blister

Alkaline-Batterie Mini AAAA / LR08 / 1,5 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- Hochwertige Alkaline-Markenqualität für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe, hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -20°C
- Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm.
- Mit der Batterie haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand
- Quecksilber- und cadmiumfrei
- Lagerfähig: 7 Jahre



Artikelnummer: 1510-0005
 Lieferumfang: 2 Alkaline X-Power Batterien Mini AAAA / LR08
 Zolltarifnummer: 85061011000
 Verpackungseinheit: 10 (136 × 53 × 91 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Mini AAAA / LR08
Haltbarkeit	5 Jahre
Zellenchemie	Alkaline
Anzahl Zellen in Verpackung	2
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lagertemperatur	5 - 25 °C