

ANSMANN Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 10er Karton

Industrial Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 / 1,5 V 10er Set - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- Hochleistungs Micro AAA ANSMANN Alkaline Batterien
- Optimaler Auslaufschutz
- ANSMANN-Markenqualität geeignet für Anwendungen in der Industrie, Großverbraucher, Medizintechnik und Veranstaltungstechnik
- Quecksilber- und Cadiumfrei
- Lagerfähigkeit: 7 Jahre



Artikelnummer: 1502-0006
 Lieferumfang: 10 Industrie Alkaline Batterien
 Mignon AA / LR6
 Zolltarifnummer: 85061011000
 Verpackungseinheit: 10 (167 × 154 × 59 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Mignon AA / LR6
Haltbarkeit	7 Jahre
Zellenchemie	Alkaline
Anzahl Zellen in Verpackung	10
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton