

## ANSMANN Lithium Batterie Mignon AA / FR6 2er Blister

Lithium Batterie Mignon AA / FR6 / 1,5 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

### Features

- Mehr Kraft, mehr Energie und mehr Leistung im Vergleich zu bisherigen Alkaline Batterien
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von -40°C bis +60°C
- Bis zu 35% leichter als Alkaline-Batterien
- Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren
- Bis zu 700% mehr Energie als eine Zink-Kohle Batterie
- Besonders geeignet für Geräte mit kurzzeitig hohem Energieverbrauch, wie Blitzgeräte, Digitalkameras, etc.



Artikelnummer: 5021003  
 Lieferumfang: 2 Extreme Lithium Batterien Mignon AA / FR6  
 Zolltarifnummer: 85065010900  
 Verpackungseinheit: 10 (180 × 125 × 95 mm)



## Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Mignon AA / FR6
Haltbarkeit	10 Jahre
Zellenchemie	Lithium
Anzahl Zellen in Verpackung	2
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-20 - 30 °C