

HyCell Lithium Knopfzellen CR2025

Lithium Knopfzellen CR2025 / 3 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- HyCell Knopfzellen in attraktivem Design und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Übersichtliche Blisterkarte (123x86mm) zur besseren Wahrnehmung und einheitliche Blisterkartengröße
- Universell einsetzbar z.B. in Uhren, Spielzeugen, Taschenrechner, Radios, Fotoapparate, Fernbedienungen usw.
- 6er Blister



Artikelnummer: 1516-0027
 Lieferumfang: 6 Knopfzellen CR2025
 Zolltarifnummer: 85065030900
 Verpackungseinheit: 10 (123 × 32 × 89 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3 V
Zellengröße	CR2025
Haltbarkeit	5 Jahre
Zellenchemie	Lithium
Nominal-Kapazität	140 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	6
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C