



Jahre Garantie*

ANSMANN A-Oly LI 42B

Ersatzakku baugleich mit Olympus LI-42B

Features

- Hochwertiger Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität
- Baugleich mit Olympus LI-42B
- 100% kompatibel und passend für Olympus FE-150/ FE-160/ FE-190/ FE-20/ FE-230/ FE-240/ FE-250/ FE-280/ FE- 290/ FE-300/ FE-3010/ FE-310/ FE-340/ FE-250 GA/ FE-350 Wide/ FE-360, Olympus FE-4000/ FE-4010/ FE-4030/ FE-5000/ FE-5020/ FE-5030/ FE- 5500, Olympus IR-300, Olympus Mju 700/ 710/
- Integrierte Schutzbeschaltung zum Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung und Überlastung
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Spannung: 3,7 V
- Kapazität: 650 mAh
- 5 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 5022933/05
 Lieferumfang: Li-Ion Akkupack A-0ly LI 42B
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 4 (206 × 92 × 102 mm)



Spezifikationen

| | |
|---------------------|---|
| Nominal-Spannung | 3,7 V |
| Original-Hersteller | Olympus |
| Ersetzt | Olympus LI-42B |
| Kompatibilität | Olympus FE-150/ FE-160/ FE-190/ FE-20/ FE-230/ FE-240/ FE-250/ FE-280/ FE-290/ FE-300/ FE-3010/ FE-310/ FE-340/ FE-250 GA/ FE-350 Wide/ FE-360, Olympus FE-4000/ FE-4010/ FE-4030/ FE-5000/ FE-5020/ FE-5030/ FE- 5500, Olympus IR-300, Olympus Mju 700/ 710/ |
| Zellenchemie | Lithium-Polymer |
| Nominal-Kapazität | 650 mAh |
| Minimal-Kapazität | 670 mAh |
| Energie | 2 Wh |
| Farbe | schwarz |
| Verpackung | Blister |
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 - 35 °C |