



Jahre Garantie\*

## ANSMANN A-Nik EN EL 12

Ersatzakku baugleich mit Nikon EN-EL 12

### Features

- Hochwertiger Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität
- Baugleich mit Nikon EN-EL 12
- 100% kompatibel und passend für Nikon COOLPIX AW100/ AW100s/ AW110s, Nikon COOLPIX P300/ P310, Nikon COOLPIX S1000pj/ 1100pj/ 1200pj, Nikon COOLPIX S610/ S610c/ S6100/ S610C/ S6150/ S620/ S6200/ S630/ S6300/ S640/ S70/ S710/ S8000/ S800c/ S 8100/ S8200/ S9100/ S9200/ S9400/ S9300
- Integrierte Schutzbeschaltung zum Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung und Überlastung
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Spannung: 3,7 V
- Kapazität: 900 mAh
- 5 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 5044483  
 Lieferumfang: Li-Ion Akkupack A-Nik EN EL 12  
 Zolltarifnummer: 85076000900  
 Verpackungseinheit: 4 (206 × 92 × 102 mm)



### Spezifikationen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nominal-Spannung    | 3,7 V  |
| Original-Hersteller | Nikon  |
| Ersetzt             | Nikon EN-EL 12   |
| Kompatibilität      | Nikon COOLPIX AW100/ AW100s/ AW110s, Nikon COOLPIX P300/ P310, Nikon COOLPIX S1000pj/ 1100pj/ 1200pj, Nikon COOLPIX S610/ S610c/ S6100/ S610C/ S6150/ S620/ S6200/ S630/ S6300/ S640/ S70/ S710/ S8000/ S800c/ S 8100/ S8200/ S9100/ S9200/ S9400/ S9300 |
| Zellenchemie        | Lithium-Polymer  |
| Nominal-Kapazität   | 900 mAh  |
| Minimal-Kapazität   | 800 mAh  |
| Energie             | 3 Wh   |
| Farbe               | schwarz  |
| Verpackung          | Blister  |
| Betriebstemperatur  | -20 - 60 °C  |
| Lagertemperatur     | -20 - 35 °C  |