

Easy IP-Cam HD Wireless TX-55

Kabellose Überwachungskamera HD mit Batteriebetrieb für Innen- und Aussenbereiche



- Ideal zum Überwachen Innen- & Aussenbereichen, wie Räume, Garage, Garten & schwer einsehbare Bereiche
- Kein Stromanschluss notwendig durch Batteriebetrieb
- Standby-Zeit ~3–5 Monate (bei 1–3 Ereignissen/Tag)
- Push-Nachricht über die APP bei Bewegungserkennung
- Videoauflösung HD 1280 x 720 (720P) @ 30fps max.
- 1MP CMOS Bildsensor
- IR LED für klare Nachtaufnahmen
- Bewegungserkennung ~5–6m durch PIR Sensor mit ~1–1,5 Sekunden Auslösezeit
- Einfaches Befestigen über Magnet, 3M Klebefolie oder Schrauben
- Freie iOS & Android APP für Live-Wiedergabe
- Eingebautes Mikrofon für Tonaufnahmen
- IPX4 Schutzklasse (Spritzwasserschutz)

Technische Spezifikationen:

- Bildsensor 1/4" CMOS OV9712, 1 Megapixel
- Objektiv: F/NO=2,4, f=2,45mm, 120° Betrachtungswinkel, fixer Fokus
- Schärfentiefe ~ 50cm bis unendlich
- Weißabgleich / Belichtung: Automatisch
- Eingebautes WiFi Modul IEEE 802.11b/g/n, ~20–30m Reichweite
- Video-Encoder H.264 / Video-Dateiformat MP4
- Bildauflösung 1280x800 / Bildformat JPG
- Audio-Encoder AAC & AC3 mono / Audioeingang-Abtastrate 48K & MIC
- Speicherung: MicroSD Karte bis zu 32GB
- Stromversorgung: 4x CR123A Batterien* (*enthalten)
- Gewicht / Maße: 150,5g (ohne Batterien) / (L)11,2 x (B) 6,5 x (H) 7,4cm (mit Standfuß)

Verpackungsinhalt:

- Easy IP-Cam HD kabellos TX-55
- Kamerahalterung
- 4x Schrauben & 3M Klebefolie
- Leistungsstarker Magnet mit Eisenplatte
- 4x CR123A Batterien
- Gebrauchsanleitung



Schwarz / Artikel-Nr. 4575



Weiß / Artikel-Nr. 4612