

WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD Outdoor TX-66

IP-Domekamera mit 1080P & kabelloser Übertragung für den Aussenbereich

Surveillance outdoor & indoor / Aussen- & Innenüberwachung

- Full HD** FullHD 1080P Video Resolution / FullHD 1080P Videoauflösung
- 3MP** CMOS Image Sensor 3MP / CMOS Bildsensor 3MP
- 50m** WiFi Transmission / WiFi Übertragung
- Eye** Live Surveillance / Live-Überwachung
- Free iOS & Android APP** Free iOS & Android APP
- Motion** Motion Detection / Bewegungserkennung
- 30m** IR-LED Function / IR-LED Funktion
- MicroSD** MicroSD Card Storage / MicroSD Kartenspeicherung
- Shield** High Quality Metal Housing / Hochwertiges Metallgehäuse
- 77°** Viewing Angle 77° / Betrachtungswinkel 77°
- IP67** Waterproof IP67 / Wasserfest IP67
- IK10** Shockproof IK10 / Stoßfest IK10

- Ideal für die Überwachung von Aussen- & Innenbereichen
- FullHD Videoauflösung 1080P mit 25/30fps
- Unterstützt WiFi bis zu ~50m in offenen Bereichen
- Live-Überwachung via freier iOS & Android APP
- Tag- & Nachtüberwachung (Auto-ICR, Farbe, S/W)
- Bewegungserkennung
- H.264 & MJPEG Dual-Stream-Codierung
- Datenspeicherung auf MicroSD Karten bis 128GB
- Überwachungsmöglichkeiten: APP (Technaxx My Secure Pro) & PC (via Internet)
- Weltweiter Zugriff via Smartphone, PC/Notebook, Tablet-PC, usw.
- Schutzklasse IP67 (staub- & wassergeschützt) & IK10 (stoßfest)
- Hochwertiges Metallgehäuse

Technische Spezifikationen:

- 1/3" 3MP progressiver Scan-CMOS-Sensor
- Effektive Pixel 2304 horizontal x 1536 vertikal
- Objectiv: 3.6mm fest, Betrachtungswinkel 77° horizontal
- Min. Beleuchtung: 0.1Lux@F2.0 (Farbe), 0Lux@F2.0 (IR an)
- Videokompression: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Videoauflösung: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 3M(2304x1296)@20fps & 720P(1280x720) & VGA(640x480)/QVGA(320x240)@25/30fps
- Video Bit-Rate: H.264: 32Kbps~8192Kbps
- IR-LED Distanz ~30m maximal
- SNR: mehr als 50dB
- LAN: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m in offenen Bereichen
- Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V / <5.5W (IR an)
- Betriebstemperatur: -30°C~+50°C, weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit
- Gewicht / Maße: 450g / Ø 11,0 x (H) 8,1cm

Verpackungsinhalt:

- WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD outdoor TX-66
- Netzadapter
- Antenne
- Schrauben
- CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 4609

