

Brother MFC-J5330DW

4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät
mit automatischem DIN A4 Duplexdruck



Hohe Druckgeschwindigkeit

- Bis zu 20 Seiten/Min. in Farbe und 22 Seiten/Min. in S/W (gemäß ISO/IEC 24734).



Schnelle erste Seite (FPOT)

- Erste gedruckte Seite nach 6 Sekunden (gemäß ISO/IEC 17629).



Automatischer Vorlageneinzug

- 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF) zum einfachen Kopieren, Scannen und Faxen bis zum Format DIN A4.



XL-Patronen mit pigmentierter Tinte

- Sehr günstige Druckkosten dank 4 separater, optionaler XL-Tintenpatronen für bis zu 3.000 Seiten¹ sowie hochqualitative Ausdrücke.



Flexibles Papiermanagement

- Eine geschlossene Papierkassette für bis zu 250 Blatt und eine Einzelblatzzufuhr bieten Platz für Papierformate bis zu DIN A3.



Touchscreen-Farbdisplay

- Einfache und intuitive Menüführung über das 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay und das physische Tastenfeld.



LAN-/WLAN-Schnittstelle

- Dank der LAN-/WLAN-Schnittstelle wird das MFC-J5330DW problemlos in Ihr Netzwerk eingebunden.



Mobil verbinden

- Über die kostenlose App Brother iPrint&Scan, AirPrint & Google Cloud Print™⁶



Allgemein

Technologie	Piezo Tintenstrahl
Lokale Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
LAN-Schnittstelle	10Base-T/100BaseTX
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n
Speicher	128 MB
Automatischer Duplexdruck	Ja, bis zu DIN A4
Papierkapazität	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
ADF	Ja, für bis zu 50 Blatt ²
Display	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay mit physischem Tastenfeld
Tintenstandsanzeige	Der Tintenfüllstand kann einfach über das Touchscreen-Farbdisplay abgelesen werden
Ein-/Ausschalter	Ja (auf dem Bedienfeld)

Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734)	Bis zu 22 Seiten/Minute in S/W und bis zu 20 Seiten/Minute in Farbe
Druckgeschwindigkeit (Entwurfsmodus)	Bis zu 35 Seiten/Minute in S/W und bis zu 27 Seiten/Minute in Farbe
FPOT (First Print Out Time)	Erste ausgedruckte Seite nach 6 Sekunden (aus Bereitschafts-Modus, gemäß ISO/IEC 17629)
Auflösung ⁷	Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
Randloser Druck	DIN A3, DIN A4, Letter, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1 Druck ³	2 oder 4 A4-Seiten auf eine A4-Seite verkleinern
Poster-Druck ³	1 A4-Seite auf 2, 4 oder 9 A4-Seiten vergrößern
Duplexdruck	Automatischer beidseitiger Druck bis zu DIN A4
Broschürendruck	Zum Drucken von Dokumenten als DIN A5-Broschüren mit dem automatischen Duplexdruck (nur Win)
S-/W-Druck	Reiner S/W-Druck vorläufig möglich, wenn eine Farbtinte leerläuft
Druckarchiv ⁴	Speichert eine Kopie jedes Druckauftrages als PDF-Datei zu Archivierungszwecken

Papiermanagement

Papierzufuhr ²	Papierkassette: Bis zu 250 Blatt Automatischer Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 50 Blatt Einzelblatteinzug
Papierablage ²	Face Up: Bis zu 100 Blatt (bis zum Format DIN A4) Bis zu 50 Blatt (größer als Format DIN A4)

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

² 80g/m² Papier

³ nur für Windows® & Mac®

⁴ nur Windows®

⁵ Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

⁶ Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁷ Vertikal x horizontal

⁸ Benötigt Brother-Software

⁹ Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 24735 über ADF

Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24735)	Bis zu 12 Seiten/Minute in S/W und bis zu 9 Seiten/Minute in Farbe ⁹
Kopierfunktionen	N-in-1 (2-in-1, 2-in-1 Ausweis, 4-in-1), Posterkopie (3x3, 2x2, 1x2), Hintergrundfarbe entfernen (am Gerät), Quittungskopie, Wasserzeichen
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
FCOT (First Copy Out Time)	Erste ausgedruckte Kopie nach 10/11 Sekunden S/W/Farbe (aus Bereitschafts-Modus, gemäß ISO/IEC 24735)
Zoom-Funktion	Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
Mehrfachkopien	Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal
Sortierte Kopien	Bis zu 30 Blatt
Duplexkopie	Nur manuell: LTR, DIN A4, DIN A5

Druckmedien

Medienarten	Papierkassette: Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier Duplex: Normalpapier, Recyclingpapier ADF: Normalpapier, Recyclingpapier Einzelblatteinzug: Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier
Mediengewichte	Papierkassette 1: 64-220 g/m ² Duplex: 64-120 g/m ² ADF: 64-90 g/m ² Einzelblatteinzug: 64-220 g/m ²

Medienformate	Papierkassette: <i>Querformat:</i> DIN A4, LTR, EXE <i>Hochformat:</i> DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (10x15cm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch Duplex: <i>PC-Druck:</i> DIN A4, Letter, EXE, DIN A5 <i>Kopieren:</i> DIN A4, Letter, DIN A5 ADF: <i>Breite:</i> 105 bis 215,9 mm <i>Länge:</i> 148 bis 355,6 mm Einzelblatteinzug: <i>Querformat:</i> DIN A4, Letter, EXE <i>Hochformat:</i> DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch Vorlagenglas: <i>Breite:</i> 215,9 mm <i>Länge:</i> 279 mm Randloser Druck: DIN A3, DIN A4, Letter, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger
---------------	---

Farbscanner

Technologie	CIS (Contact Image Sensor)
Auflösung (optisch)	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi in S/W und bis zu 1.200 x 1.200 dpi in Farbe
Auflösung (ADF)	Bis zu 600 x 600 dpi
Auflösung (Interpoliert)	Bis zu 19.200 x 19.200 dpi ⁸
Graustufen	256
Farbtiefe	48 Bit intern / 24 Bit extern
Scan-to-Funktionen	E-Mail / Bild / Datei / Text / USB / FTP / Netzwerk (SMB) ⁴ / E-Mail-Server ⁵ / Web Dienste/ Sharepoint
Unterstützte Formate	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Scannertreiber	Windows: TWAIN & WIA Mac: TWAIN & ICA
Scangeschwindigkeit (ADF)	Bis zu 14 Seiten/Minute (ISO/IEC 17991)

Farbfax

Fax Modem	14.400 bps (Super G3)
Internet Fax (iFax)⁵	Faxen Sie Dokumente über das Internet ganz ohne Telefonanschluss (Version T.37)
PC Fax senden & empfangen⁸	Senden und empfangen von Faxen direkt über/auf dem PC (Empfang nur unter Windows)
Automatische Wahlwiederholung	Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu gewählt
Werbefax-Löschfunktion	Über Display und PC
Telefon Index	Alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Nummern und Namen
Super Fein	Zur Verbesserung der Übertragungsqualität von kleinen Drucken und Strichzeichnungen
Enhanced Remote Activate	Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden
Zeitversetztes Senden	Bis zu 50 (nur S/W)
Rundsenden	Zum Versenden eines Faxes an bis zu 250 verschiedene Nummern (50 manuell)
Stapel-Übertragung	Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie zusammen in einem Übertragungsvorgang
Rundesendegruppen	Bis zu 6
Fax/Tel Schaltung	Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt

Farbfax

Faxbabruf	Geschützter Faxabruf
Sendespeicher	Bis zu 200 Seiten (ITU-T Test Seite #1/MMR)
Empfangsspeicher	Bis zu 200 Seiten (ITU-T Test Seite #1/MMR)
Dual Access	Gleichzeitiges Ausführen von zwei Vorgängen zur gleichen Zeit (z.B. senden/empfangen, nur S/W)
Addressbuch	100 Kontakte, für je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen
Automatische Verkleinerung	Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument automatisch so, dass es auf eine DIN A4-Seite passt
ECM-Fehlerkorrektur	Wenn das MFC Übertragungsfehler während der Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten noch einmal (Empfängergerät muss auch über die Funktion verfügen)
Fax-Weiterleitung	Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer
Fernabfrage	Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät
LDAP	Zugriff auf Adressbücher die auf einem Server wie Microsoft® Exchange gespeichert sind
Fernabfrage	Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät (nur S/W)
Remote Set-up	Ermöglicht es das MFC-J5330DW über einen Computer (Windows® & Mac) einzurichten
Graustufen	256
Faxauflösung	Bis zu 203 x 392 dpi

Fotodirektdruck

Drucken von USB-Stick	Ja (JPEG) USB-Speichermedien bis zu 256 GB
Bildformate	Folgende Bildformate werden unterstützt: Fotodruck – JPEG Scan-to-USB-Stick – Farbe: JPEG, PDF S/W: TIFF, PDF
USB-Stick als Wechsellaufwerk	Vom PC auf USB-Stick lesen und schreiben
Speicherformate	Folgende Speicherformate werden unterstützt: EXIF DCF (Up to Ver 2.1)



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com

Netzwerk

LAN-Schnittstelle	10BaseT/100 Base-TX
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Modus/Adhoc Modus)
Wi-Fi Direct™	Ja
Netzwerk Protokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,FTP/FTP's Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server,SMTP Client,ICMP, Web Services (Druck/Scan),CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server
IPv6	(Standardmäßig deaktiviert) NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, IPP,FTP/FTP's Client FTP , SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server
WLAN Setup	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
WLAN Sicherheit	WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
LAN Sicherheit	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Wi-Fi Direct™ Sicherheit	WPA2-PSK(AES)
Benutzersperre 3.0	Einschränkung der Druckaktivitäten für individuelle Nutzer oder Gruppen über ein Netzwerk. Kann für bis zu 10 Nutzer mit User ID eingerichtet werden.

Netzwerkmanagement

Embedded Web Server	Ja
BRAdmin Light^{3&5}	Setup und Netzwerkmanagement Software
Brother Solutions Interface (BSI)	Integrierte Schnittstelle zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen

Brother Apps & Lösungen

Office-Dokumente erstellen⁶	Wandelt Ihre gescannten Dokumente in bearbeitbare Office-Dokumente (Brother Control Center 4 erforderlich) um.
Umranden & Kopieren/Scannen	Kopiert bzw. scannt den mit einem roten Stift umrandeten Bereich als einzelne Datei oder löscht den umrandeten Bereich aus der Kopie bzw. dem Scan. Direktes Versenden eines gescannten Dokuments vom Geräte-Display an eine oder mehrere E-Mail-Adressen. Betreff editierbar. Speicher für bis zu 10 E-Mail Adressen.
Easy Scan-to-E-Mail	
Fax-Forward-to-Cloud	Weiterleiten von Faxen an Cloud-Dienste.
Scan-to-durchsuchbares PDF	Scannen eines Dokumentes und Erstellen einer durchsuchbaren PDF-Datei
Creative Center	Bearbeiten, herunterladen und drucken von verschiedenen Vorlagen wie z.B. Grußkarten

Mobiles Drucken (Mobile Connect)

iPrint&Scan (Android)	Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Mobilgerät, auf dem das Betriebssystem Android läuft oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu.
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Drucken oder faxen Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod touch oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu.
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Drucken oder faxen Sie direkt von oder scannen Sie direkt zu einem Mobilgerät mit dem Betriebssystem Windows® Phone oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu.
Google Cloud Print™	Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Anwendung
Apple AirPrint	Drucken aus jeder Apple AirPrint-fähigen Anwendung.
Brother Print Service Plugin	Das Brother Print Service Plugin erlaubt es Ihnen direkt von Ihrem Android-Gerät (Android 5.0 oder höher) über ein WLAN-Netzwerk auf einem Brother Drucker zu drucken.
Mopria	Einfaches und standardisiertes Drucken über Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte (Android 4.4 oder höher).

Web Dienste (Web Connect)

Cloud-Dienste	Zugriff auf Dienste wie Box, Dropbox, EVERNOTE, Facebook™, FLICKR®, Google Drive™, OneNote® & OneDrive® über das Touchscreen-Farbdisplay
----------------------	--

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

² 80g/m² Papier

³ nur für Windows® & Mac®

⁴ nur Windows®

⁵ Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

⁶ Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁷ Vertikal x horizontal

⁸ Benötigt Brother-Software

⁹ Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 24735 über ADF

Betriebssysteme

Windows®	Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/ Server 2012/2012 R2
Macintosh	Mac OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux	Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center http://support.brother.com

Verbrauchsmaterial

Standard-Tintenpatronen	Schwarz (LC-3217BK) 550 Seiten ¹ Cyan (LC-3217C) 550 Seiten ¹ Magenta (LC-3217M) 550 Seiten ¹ Gelb (LC-3217Y) 550 Seiten ¹
XL-Tintenpatronen	Schwarz (LC-3219XLBK) 3.000 Seiten ¹ Cyan (LC-3219XLC) 1.500 Seiten ¹ Magenta (LC-3219XLM) 1.500 Seiten ¹ Gelb (LC-3219XLY) 1.500 Seiten ¹
Lieferumfang	MFC-J5330DW, 4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 358 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711), Netzkabel, Faxkabel, Treiber für Windows® & Mac, Control Center 4 & Nuance® Paper Port® 14 (Win), Control Centre 2 inkl. Nuance® OCR Modul (Mac), Installationsanleitung, Benutzeranleitung (CD- ROM), Datenkabel NICHT im Lieferumfang

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der
Ausdrucke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der
Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der
Verbrauchsmaterialien.

Abmessungen/Gewichte

Mit Karton (B x H x T)	637 x 437 x 467 mm / 20,5 kg
Ohne Karton (B x H x T)	530 x 304 x 398 mm / 16,9 kg

Ökologie

Leistungsaufnahme	Kopieren: 29 W In Bereitschaft: 6,5 W Schlafmodus: 1,6 W Ausgeschaltet: 0,04 W
Schalldruckpegel	50 dB (Maximum)
Schallleistungspegel	6,13 B (Farbe) 6,17 B (S/W)
Leisemodus	Ja
Tintensparmodus	Reduziert den Tintenverbrauch
Energy Star	Ja
Blauer Engel	Ja, gemäß RAL-UZ 171

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

² 80g/m² Papier

³ nur für Windows® & Mac®

⁴ nur Windows®

⁵ Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

⁶ Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁷ Vertikal x horizontal

⁸ Benötigt Brother-Software

⁹ Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 24735 über ADF