



3
JAHRE GARANTIE
3 YEARS WARRANTY

ANSMANN T50F

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause TOSHIBA
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Ein-/Aus-Endkappenschalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: bis zu 60 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden
- Leuchtweite bis zu 75 Meter
- Inklusive 1x Alkaline Mignon AA Batterie und abnehmbarem Gürtelclip
- Verpackt in ansprechendem Hängeblister
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktnamen	T50F
Artikelnummer	1600-0159
EAN-Code	4013674110865
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	T50F, Gürtelclip, 1 Alkaline Batterie

Produkt	21 x 21 x 91,4 mm / 62 g
Verpackung + Produkt	84 x 28 x 167 mm / 106 g
Verpackungseinheit	6 Stück (178 x 95 x 185 mm)



4 013674 110865