



Jahre Garantie\*

## ANSMANN T50F

Professionelle Taschenlampe mit stufenloser Fokussierung, inkl. 1× ANSMANN Alkaline Mignon AA Batterie und abnehmbarem Gürtelclip

### Features

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause TOSHIBA
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Ein-/Aus-Endkappenschalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: bis zu 60 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden
- Leuchtweite bis zu 75 Meter
- Inklusive 1× Alkaline Mignon AA Batterie und abnehmbarem Gürtelclip
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



60lm  
Lichtstrom



1250lx  
Helligkeit



75m  
Leuchtweite



2,5h  
Leuchtdauer



Stufenloser optischer  
Zoom



IP54  
Spritzwassergeschützt



Aluminium-Gehäuse



inklusive Batterie



Artikelnummer: 1600-0159  
 Lieferumfang: T50F, Gürtelclip, 1 Alkaline Batterie  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 6 (280 × 140 × 135 mm)



### Spezifikationen

Leuchtmittel	Toshiba LED
Leistung Leuchtmittel	3 W
Leuchtweite	75 m
Lichtstrom	60 Lumen
Helligkeit	1.250 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	2,5 Std.
Stromversorgung	1× Mignon AA / LR6
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 50 °C