



Jahre Garantie*

ANSMANN Future T150

Professionelle Taschenlampe mit hocheffizientem Reflektorsystem, inkl. 2x ANSMANN Alkaline Mignon AA Batterien und Handschlaufe

Features

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute und Optimierung der Reichweite
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: bis zu 150 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 10 Stunden
- Leuchtweite bis zu 150 Meter
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 2x Alkaline Mignon AA Batterien und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Spritzwassergeschützt



Aluminium-Gehäuse



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0145
Lieferumfang: Taschenlampe, 2 AA Alkaline Batterien, Lanyard
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (168 × 138 × 290 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leuchtweite	150 m
Lichtstrom	150 Lumen
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	10 Std.
Stromversorgung	2 × Mignon AA / LR6
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister