



Jahre Garantie\*

## ANSMANN X20

Kleine und handliche LED-Metalltaschenlampe, inkl. 2x ANSMANN Alkaline Mignon AA Batterien und Handschlaufe

### Features

- Kleine und handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem
- Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, Garten oder Auto
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechenden ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Endkappenschalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 25 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 30 Stunden
- Leuchtweite bis zu 65 Meter
- Schutzgrad: IPx4
- Inklusive 2x Alkaline Mignon AA Batterien und Handschlaufe
- Neues Verpackungsdesign für ein wertigeres und ansprechenderes Aussehen am POS
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Leuchtweite



bis zu 2 Smartphone Aufladungen



Spritzwassergeschützt



inklusive Batterien



Aluminium-Gehäuse



**Artikelnummer:** 1600-0328  
**Lieferumfang:** Taschenlampe X20, 2 AA Alkaline, Lanyard  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 6 (166 × 113 × 289 mm)



### Spezifikationen

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Leuchtmittel          | LED                |
| Leistung Leuchtmittel | 0,36 W             |
| Leuchtweite           | 65 m               |
| Lichtstrom            | 25 Lumen           |
| Helligkeit            | 900 Lux            |
| Schutzart             | IP54               |
| Leuchtdauer           | 30 Std.            |
| Stromversorgung       | 2× Mignon AA / LR6 |
| Farbe                 | silber             |
| Verpackung            | Blister            |
| Betriebstemperatur    | -10 - 25 °C        |
| Lagertemperatur       | -10 - 50 °C        |