



Jahre Garantie\*

## ANSMANN X30

Handliche LED-Metalltaschenlampe, inkl. 2x ANSMANN Alkaline Baby C Batterien und Handschlaufe

### Features

- Handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem
- Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, Garten oder Auto
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse in ansprechendem ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 40 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 40 Stunden
- Leuchtweite bis zu 110 Meter
- Schutzgrad: IPx4
- Inklusive 2x Alkaline Baby C Batterien und Handschlaufe
- Neues Verpackungsdesign für ein wertigeres und ansprechenderes Aussehen am POS
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



40lm  
Lichtstrom



3000lx  
Helligkeit



110m  
Leuchtweite



40h  
Leuchtdauer



IP54  
Spritzwassergeschützt



ALU  
Aluminium-Gehäuse



INCL. BATTERIES  
inklusive Batterien



**Artikelnummer:** 1600-0155  
**Lieferumfang:** Taschenlampe X30, 2 Baby C Alkaline, Lanyard  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 6 (180 × 172 × 280 mm)



## Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leuchtweite	110 m
Lichtstrom	40 Lumen
Helligkeit	3.000 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	40 Std.
Stromversorgung	2× Baby C
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 50 °C