



HSM shredstar X8 - 4,5 x 30 mm + Sep. CD-Schneidwerk



Aktenvernichter HSM shredstar X8

Effizient und sicher. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	1044121	Eingabebreite:	220 mm
EAN	4026631057738	Behälter-/Auffangvolumen:	18 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Auffangvolumen in Blatt (80 g):	225
Schnittgröße:	4,5 x 30 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 58 dB(A)
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2 F-1 O-1 P-4 T-2	Breite x Tiefe x Höhe:	345 x 245 x 385 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	8	Gewicht:	5,9 kg
Leistungsaufnahme:	250 W	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
Spannung / Frequenz:	220-240 V / 50-60 Hz		

Produktinformationen



Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann...



Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.

HSM®



Leiser Betrieb

Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar (ausgenommen HSM shreddstar S5).



Mühele Entleerung

Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden.

