



DIGIT S3 DVR

HDTV-Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588047136	0000/4713	380 g	994 g	18.00 x 4.40 x 13.00 cm	26.00 x 8.00 x 17.00 cm	schwarz

ANSCHLÜSSE HDMI™ (out): 1 USB: 1 (USB 2.0) Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja Ethernet 10/100 (RJ-45): Ja (RJ-45) F-Buchse: Ja Audio / Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset optional unter 0000/3649 erhältlich	SONSTIGE FEATURES Sleep timer: Ja OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung) DVB-S: QPSK DVB-S: 2 ... 45 Mbaud DVB-S2: 8PSK - QPSK DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud FEC: RS, LDPC, BCH
LEISTUNG / ENERGIEWERTE Energiewerte LED: 0.3 W Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6.2 W	STROMVERSORGUNG Frequenz: 50 Hz Nennspannung: 230 V Netzteil: extern DC 12 V / 2 A	UMGEBUNG Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 % Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
LNB Spannungsversorgung vertikal: 14 V Spannungsversorgung horizontal: 18 V LNB-Modulation: 22 kHz DiSEqC: 1.0 / 1.2 Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	TUNER Tuner-Typ: DigitalSat Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) Eingangsimpedanz: 75 Ω Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Video-Codex: H.264
KEYFEATURES	TUNER - SAT Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz	LIEFERUMFANG DIGIT S3 DVR, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung

"SiehFern INFO" (SFI)	TechniFamily	Timeshift
ISIPRO	HDTV	HDMI (out)
AutoInstall	DVRready ¹	TechniRouter-ready

1) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.